









ORBIS® PURE



	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	° (°C)	V~	mA	Hz	DF	Ⓕ _(g)	▽ (°)	
ORBIS PURE 300MM 14.5W 830	4099854450020	14.5	1600	1100	3000	20	-20... +40	220- 240	105	50/60	>0.7	365	125	12500
ORBIS PURE 400MM 24W 830	4099854450044	24	2700	1800	3000	20	-20... +40	220- 240	175	50/60	>0.7	610	125	12500






	ENERGY * X =
	E
	E

ORBIS PURE 300MM 14.5W 830	4099854450020	1	AC34654
ORBIS PURE 400MM 24W 830	4099854450044	1	AC34657

* Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitost <X>. Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Siame gaminiyie yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11217251
07.03.2025