

PRODUKTDATENBLATT

Lunetta Square Sensor RGB White

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Steckdosen-Nachtlicht mit Bewegungssensor und RGB



Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Korridore, Treppenhäuser
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Dekorativer RGB-Lichteffekt durch vier Lichtauslässe an jeder Ecke der Leuchte
- Plug-and-Play durch EU Stecker

Produkteigenschaften

- PIR-Bewegungssensor
- RGB-Farbsteuerung
- Versorgungsspannung: 220...240 V



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	28,000 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	28 µs
Netzleistungsfaktor λ	≥ 0,04
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	62,00 mm
Breite	62,00 mm
Höhe	62,00 mm
Produktgewicht	43,6 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
-----------------	-------------------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100 000
-------------------------	---------

Sensor

Art des Sensors	Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	110 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	60 s

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	LUNETTA SENSOR WHITE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854530692	Blase 1	65 mm x 140 mm x 195 mm	64.00 g	1.77 dm³
4099854530708	Versandschachtel 6	421 mm x 154 mm x 207 mm	568.00 g	13.42 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.