












LED VALUE BATTEN



	EAN	W	lm light source	lm output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	°	
LED VALUE BATTEN 0.6M 10W/840	4099854532832	10	1300	1000	4000	-20...+40	220-240	75	50/60	>0.7	150	100000
LED VALUE BATTEN 1.2M 20W/840	4099854532894	20	2500	2000	4000	-20...+40	220-240	150	50/60	>0.7	150	100000
LED VALUE BATTEN 1.5M 24W/840	4099854532955	24	3000	2400	4000	-20...+40	220-240	180	50/60	>0.7	150	100000

LED VALUE BATTEN





				
 QR code		ENERGY * X =		
		E		
		E		
		E		

* (C) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (C) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (C) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (C) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (C) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (C) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (C) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (C) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (C) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. (C) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (C) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (C) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (C) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (C) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (C) Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (C) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (C) Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (C) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <X>. (C) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (C) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (C) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (C) Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (C) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (C) Šiame gaminys yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (C) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (C) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (C) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (C) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11225460
18.02.2025



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom