





# LED WORKLIGHT PANEL





 IP54

 IP44


|                                | EAN           | W  | lm<br>light<br>source | lm<br>output | K    | IP | Temp.<br>(°C) | V~          | mA  | Hz        | DF   | H (m) | ▽ (°) |  |
|--------------------------------|---------------|----|-----------------------|--------------|------|----|---------------|-------------|-----|-----------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LED WORKLIGHT<br>PANEL 50W 840 | 4099854430350 | 50 | 4300                  | 4000         | 4000 | 54 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 225 | 50/<br>60 | >0.9 | <3    | 120   | 15000                                                                                |





|                             |               |   |         |  |                        |
|-----------------------------|---------------|---|---------|--|------------------------|
|                             |               |   |         |  |                        |
|                             | EAN           | n |         |  | <b>ENERGY</b><br>* X = |
| LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 | 4099854430350 | 1 | AC36976 |  | F                      |

\* (D) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (E) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (F) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (I) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (E) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (P) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (G) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (D) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (D) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. (E) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (D) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (D) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (E) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (D) Данный продукт содержит энергооберегающий источник света (класса <X>). (E) Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (P) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (E) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (E) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>. (E) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (E) Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (E) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (E) Tozi produkt включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (E) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (E) Siamo gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (E) Ši s ražojums satur gaismas avotų, kura energioefektyvitätės klasė ir <X>. (E) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (E) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (E) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11211027  
27.01.2025