













# LED SQUARE



|                                        | EAN           | W  | lm<br>light<br>source | lm<br>output | K             | IP | V~          | mA | Hz    | PF   | R <sub>a</sub> | ▽ (°) |  |
|----------------------------------------|---------------|----|-----------------------|--------------|---------------|----|-------------|----|-------|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LED SQUARE 14WIP44<br>930-940CLICK-CCT | 4099854445637 | 14 | 1430                  | 1250         | 3000/<br>4000 | 44 | 220-<br>240 | 82 | 50/60 | >0.7 | ≥90            | 180   | 15000                                                                                |





|                                                      |               |   |                                                                                   |                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                      |               |   |                                                                                   |   |                        |
|                                                      | EAN           | n |  |  | <b>ENERGY</b><br>* X = |
| <b>LED SQUARE 14WIP44</b><br><b>930-940CLICK-CCT</b> | 4099854445637 | 1 | AC34685                                                                           |  | F                      |

\* (C) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (C) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (C) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (C) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (C) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (C) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (C) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (C) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (C) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. (C) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (C) Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (C) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (C) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (C) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (C) Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (C) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (C) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (C) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <X>. (C) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (C) Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (C) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (C) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (C) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (C) Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (C) Ši s ražojums satur gaismas avotų, kura energioefektyvitätės klasė ir <X>. (C) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (C) Цей виріб містить джерело світла класу енергоєфективності <X>. (C) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

G11216946  
07.01.2025



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom