

**DE****WICHTIG:**

Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

**SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:**

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

**EN****IMPORTANT:**

Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

**INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:**

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always use an assistant or a mechanical lifting device to safely lift and position heavy products.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

## Installationsanweisungen


# SPEAKA PROFESSIONAL WANDMONTAGE-HALTERUNG FÜR ARBEITSPLATZ

Best.-Nr.: 3444035 (SP-MM-951)

## Installation Instructions

# SPEAKA PROFESSIONAL WALL MOUNT BRACKET FOR WORKSTATIONS

Item No.: 3444035 (SP-MM-951)



Unterstützt  
VESA-Halterung  
75x75  
100x100

124,46 cm  
(49")max.

2-20kg  
MAX.  
MONITOR


2kg  
MAX.  
TASTATUR

Support VESA mount  
75x75  
100x100


124.46 cm  
(49")max.

2-20kg  
MAX.  
MONITOR


2kg  
MAX.  
KEYBOARD




**A (x1)**




**B (x1)**



**C (x1)**




**D (x1)**



**E (x1)**



**F (x1)**




**G (x2)**




**H (x2)**



**I (x2)**



**J (x1)**



**K (x1)**



**L (x1)**



**M (x1)**



**N (x1)**



**O (x1)**




**P (x4)**  
M4x5



**Q (x4)**  
ST4.2x12



**R (x4)**  
M4x12



**S (x4)**  
M6x16



**T (x1)**  
M6x45




**U (x1)**  
4mm




**V (x1)**  
5mm



**W (x1)**  
6mm




**M-A (x4)**  
M4x12




**M-B (x4)**  
M5x12



**M-C (x4)**  
D5




**W-A (x3)**  
ST6.3x55





**W-B (x3)**  
Ø10x45








**W-C (x3)**  
D6






1




Ø4.5mm  
(Ø3/16")  
55mm (2.2")




Ø10mm  
(Ø3/8")  
60mm (2.4")





2









4a




3




**4b****4c**


5




7





6



8



9





**VORSICHT:**

Lassen Sie den Monitor nicht sofort nach dem Aufhängen los und warten Sie, bis Sie sicher sind, dass er stabil in seiner Position ist, um Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten zu vermeiden. Wenn der Arm sich hebt oder senkt, gehen Sie zum nächsten Schritt zur Anpassung über.


**CAUTION:**

Do not release the monitor immediately after hanging and wait until you are sure it is stable in its position to prevent injury to personnel or equipment. If the arm rises or falls, refer to the next step for adjustment.


10



11




# 12



# 13

Bevor Sie die Federspannung einstellen und während des gesamten Einstellvorgangs, positionieren und halten Sie den Arm waagrecht wie abgebildet. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel zur Einstellung. Bitten Sie bei Bedarf um Hilfe.  
Before adjusting the spring tension and during the adjustment process, position and hold the arm horizontally as shown. Use the supplied Allen Key for adjustment. Ask for assistance should you require it.





**VORSICHT:** Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

**CAUTION:** DO NOT over tighten the screws.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bevorzugen, entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite der Montageplatte und befestigen Sie sie auf der anderen Seite wie gezeigt.

**Note:** If you prefer a counter-clockwise rotation, remove the screw on the back of the mounting plate and attach it to the other side as shown.



**Hinweis:** Falls das Display nicht an der gewünschten Position stoppt, stellen Sie die Schrauben wie abgebildet ein.

**Note:** If the display does not stop at your desired position, adjust the screws as shown.

