

RealPower PB-20000 SE

ultron AG

20.000 mAh USB-C Powerbank mit Rapid Charge Technologie



- 20.000 mAh (74 Wh) starker Lithium Polymer Akku
- Versorgt Smartphones bis zu 96 Std. lang mit Energie
- Lädt bis zu 3 Geräte gleichzeitig auf - Dank Rapid Charge Technologie super schnell und voll automatisch
- Input Micro USB: 5 V / 2.000 mA
- Input USB-C: 5 V / 2.400 mA
- Output USB-C: 5 V / 2.400 mA
- Output USB-A 2 x: 5 V / 2.400 mA

Beschreibung

DE

Die „RealPower PB-20000 SE“ verbindet: Neben dem eigenen Smartphone können mit der Powerbank zwei weitere mobile Geräte mit Energie versorgt werden. Der mobile Energielieferant verfügt über einen 20.000 mAh starken Lithium Polymer Akku und durch die Rapid Charge Technologie verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit. Die Powerbank kommt im schicken Carbon Design Gehäuse.

GB

The „RealPower PB-20000 SE“ connects: Next to the own smartphone, the powerbank is able to charge two more mobile devices and supplies them with energy. The mobile energy supplier provides a 20,000 mAh strong lithium polymer battery and due to the Rapid Charge technology, the powerbank protects against short circuit and excessive charging or discharging. The powerbank comes in a chic carbon design casing.

FR

Le « RealPower PB-20000 SE » connecte : En plus de son propre smartphone, le powerbank permet d'alimenter deux autres appareils mobiles en énergie. Le fournisseur d'énergie mobile dispose d'une batterie lithium-polymère puissante de 20.000 mAh et, grâce à la technologie Rapid Charge, le powerbank empêche une charge et une décharge excessives et assure ainsi la sécurité. La powerbank se présente dans un élégant boîtier en carbone.

www.ultron.de

RealPower PB-20000 SE

ultron AG

20.000 mAh USB-C Powerbank mit Rapid Charge Technologie

DE

Eigenschaften

- 20.000 mAh (74 Wh) starker Lithium Polymer Akku
- Versorgt Smartphones bis zu 96 Std. lang mit Energie
- Lädt bis zu 3 Geräte gleichzeitig auf - Dank Rapid Charge Technologie super schnell und voll automatisch
- Input Micro USB: 5 V / 2.000 mA
- Input USB-C: 5 V / 2.400 mA
- Output USB-C: 5 V / 2.400 mA
- Output USB-A 2 x: 5 V / 2.400 mA
- Carbon Design Gehäuse

FR

Propriétés

- Batterie Lithium Polymer de 20.000 mAh (74 Wh) à haut rendement
- Fournit de l'énergie aux smartphones pendant jusqu'à 96 heures
- Recharge jusqu'à 3 appareils simultanément - grâce à la technologie Rapid Charge, super rapide et entièrement automatique
- Entrée Micro USB : 5 V / 2.000 mA
- Entrée USB-C : 5 V / 2.400 mA
- Sortie USB-C : 5 V / 2.400 mA
- Sortie USB-A 2 x : 5 V / 2.400 mA
- Boîtier au design carbone

GB

Features

- 20,000 mAh (74 Wh) strong lithium polymer battery
- Supplies smartphones with energy for up to 96 hours
- Charges up to three devices at the same time - thanks to the Rapid Charge technology super fast and automatically
- Input Micro USB: 5V / 2,000 mA
- Input USB-C: 5V / 2,400 mA
- Output USB-C: 5V / 2,400 mA
- Output USB-A 2x: 5V / 2,400 mA
- Carbon Design Casing

Lieferumfang

- RealPower PB-20000 SE
- USB-A > USB-C Kabel (30 cm)
- Bedienungsanleitung
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 415548

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

E-Mail: info@realpower.de

EAN-Code: 4040895011015

Verpackungseinheit/packaging unit: 24

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

Abmessungen/dimensions (Höhe/Breite/Tiefe)

- Produkt/product: 140,7 x 69,2 x 27,5 mm
- Verpackung/package: 195 x 96 x 35 mm
- Karton/outer carton: 405 x 235 x 220 mm

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132
Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 408,3 g
- Verpackung/package: 470,3 g
- Karton/outer carton: 11,7 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

