

(Intenso)[®]
for everyday life



POWERBANK MW5000 & MW10000 | 20 W

Mobiler Zusatzakku

(Intenso)[®]
for everyday life

QUALITÄTSPRÜFUNG
In Deutschland getestet ✓

Technische Informationen

Akku:	5000 mAh, 10000 mAh
Farben:	Champagner, Rosé, Grau
Batterietyp:	Lithium-Polymer Akku
Output:	<u>USB-C Out:</u> Normal: 5,0 V/DC 3,0 A Power Delivery: 5,0 V/DC 3,0 A, 9,0 V/DC 2,22 A, 12,0 V/DC 1,67 A (max. 20,0 W) <u>Kabellos:</u> 5,0 V/DC 1,0 A, 7,5 V/DC 1,0 A, 9,0 V/DC 1,1 A, 9,0 V/DC 1,66 A (max. 15,0 W)
Input:	Normal: 5,0 V/DC 2,5 A Power Delivery: 5,0 V/DC 2,5 A, 9,0 V/DC 2,0 A, 12,0 V/DC 1,5 A (max. 18,0 W)
Anzeige:	4 Status LEDs & eine Funktions-LED
Eigenschaften:	MagSafe™ kompatibel, magnetische Fixierung, hüllenfreundlich*, Über- spannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlussicherung
Zubehör:	USB-C zu USB-C Ladekabel (unterstützt Power Delivery)
Abmessungen:	MW5000: 96 x 66 x 9,5 mm MW10000: 96 x 66 x 16 mm
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Kapazität + Farbe	Art.-Nr.	EAN
5000 mAh, Champagner	7344021	4 034303 036127
5000 mAh, Rosé	7344023	4 034303 036158
5000 mAh, Grau	7344024	4 034303 036189
10000 mAh, Champagner	7344031	4 034303 036219
10000 mAh, Rosé	7344033	4 034303 036240
10000 mAh, Grau	7344034	4 034303 036271



* MagSafe™ Kompatibilität ab iPhone 12 oder neuer ohne Hülle oder mit MagSafe™ kompatibler Hülle. MagSafe™ und iPhone sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Alle erwähnten Marken sind das geistige Eigentum der Urheberrechts- und/oder Markeninhaber.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany

www.intenso.de