



PHILIPS

WelcomeEye Lite 2


DES 9402 VDP

Videotürsprechanlage mit 7-Zoll-Touchscreen
Einfache Installation für mehr Komfort



BEGRÜßEN SIE IHRE BESUCHER MIT EINEM GEFÜHL DER SICHERHEIT

Mit dieser Videotürsprechanlage mit ultraflachem 7-Zoll-Touchscreen können Sie den Zugang zu Ihrem Haus mühelos verwalten. Sie kommen in den Genuss einer hochwertigen Bildwiedergabe und können problemlos mit Ihren Besuchern sprechen. Das robuste und langlebige Aluminiumgehäuse besticht durch sein nachhaltiges Design. Die Entfernung zwischen Ihrem Hauseingang und Ihrer Videotürsprechanlage kann bis zu 120 Meter betragen, wodurch sich die Videotürsprechanlage ideal an unterschiedliche Wohnkonfigurationen anpassen lässt.



+ Produktvorteile



Kontrollieren Sie die Zugänge zu Ihrem Haus

- In die Türsprechanlage **integrierte RFID-Zutrittskontrolle** zum Öffnen des Türöffners Ihrer Pforte oder eines motorisierten Tors mit Ihrer Zutrittskarte (max. 10 Karten).
- **Monitoring-Funktion** zur einfachen Überwachung Ihrer Hauseingänge, auch wenn niemand klingelt.
- Doppelte Steuerung: Türschloss und Tor.

Einfache Installation

- **Einfachste Installation auf dem Markt:** Der Monitor verfügt über eine ausgeklügelte Wandmontageplatte, die es ermöglicht, den Monitor zu verkabeln und zu installieren, ohne ihn dabei in der Hand halten zu müssen.
- Zuerst wird die Türsprechanlage am Pfosten befestigt. Danach haben Sie buchstäblich freie Hand für die Verkabelung.
- Die Installation zwischen Türsprechanlage und Monitor erfolgt in Zwei-Draht-Technik. Sie verfügen über eine Länge von **120 Metern** zwischen der Türsprechanlage und dem Montageort im Innenbereich, wodurch die Videotürsprechanlage mit allen Arten von Wohnkonfigurationen kompatibel ist.
- Darüber hinaus profitieren Sie von der Funktion **Polarity Protect**, die Ihre Videotürsprechanlage vor Verkabelungsfehlern schützt.



Funktionen für eine bequeme Nutzung

- **Infrarot-LEDs** sorgen für eine effiziente Nachtsicht.
- Ihre Besucher profitieren bei nächtlichen Besuchen von der **Hintergrundbeleuchtung des Namensschilds** an der Türsprechanlage.
- 6 Klingeltöne stehen zur Auswahl und die Lautstärke kann auf bis zu 85 dB erhöht werden.

Eine auf Langlebigkeit ausgelegte Videotürsprechanlage


- Die Türsprechanlage aus Aluminium verfügt über eine hervorragende **Korrosionsbeständigkeit**, die eine lange Lebensdauer garantiert.
- Dank Regenschutz und IP55-Zertifizierung ist sie spritzwassergeschützt. Diese Zertifizierung bietet auch einen Schutz gegen Staub.
- Die Türsprechanlage ist außerdem nach IK08 zertifiziert und somit **stoßfest**.



Technische Merkmale

Garantie	3 Jahre
Verkabelung	Digitale 2-Draht-BUS-Technik
Maximaler Abstand	Kabelgebunden: 120 m (gemessen zwischen den 2 am weitesten von der Anlage entfernten Elementen)
Steuerung	Türöffner und Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 1024 x 600 px Montage: Wandmontage
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe Blickwinkel: H 110°/Diagonale ~128° Objektiv: nicht schwenkbar Nachtsicht: Infrarot Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V, 1,1 A Steuerung Tor: Schaltvermögen max. 12 V/2 A RFID: 125 kHz – max. 10 Badges Montage: Aufputzmontage
Einstellungen	Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingelton
Ausführung	Monitor: 70 % recycelter Kunststoff und Glas Türsprechanlage: 100 % recyceltes Aluminium und 70 % recycelter Kunststoff
Elektrische Eigenschaften	15 V DC – Leistungsaufnahme max. 22,5 W im Betrieb, max. 0,5 W im Stand-by
Elektrischer Anschluss	Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur	-15 °C / +50 °C
Verwendung	Monitor: Innenbereich Türsprechanlage: Außenbereich (IP55) und Schlagfestigkeit IK08
Merkmale Einzelprodukt	Abmessungen Monitor: 132 (H) x 190 (B) x 18 (T) mm inklusive Wandmontageplatte Abmessungen Türsprechanlage: 152 (H) x 70 (B) x 37 (T) mm Gewicht: 800 g
Merkmale Set	Abmessungen: 210 (H) x 240 (B) x 68 (T) mm Gewicht: 1020 g
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH

Schaltplan



Inhalt des Sets

- 1 7-Zoll-Touchscreen-Monitor
- 1 Türsprechanlage mit integriertem RFID-Leser
- 1 Wandhalterung für Monitor
- 1 Steckernetzteil
- 2 RFID-Badges

