

www.cougargaming.com



FV150 MINI

FEATURES

特点，特點

P 4-5

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖

P 6-7

SPECIFICATIONS

规格，規格

P 8-9

INSTALLING THE I / O CONNECTORS

I/O线材接头，I/O線材接頭

P 10

ACCESSORY KIT

配件包，配件包

P 11

REMOVING PANELS

前面板与左右側板拆卸说明，前面板與左右側板拆卸說明

P 12-13

INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明

P 14-15

INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明, 3.5" HDD 安裝說明

P 16-17

INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD 安装说明, 2.5" SSD 安裝說明

P 18-19

INSTALLING VERTICAL GRAPHIC CARD

垂直显卡安装说明, 垂直顯卡安裝說明

P 20-21

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款, 全球保固條款

P 22-23

FEATURES

特点，特點

ENGLISH

- Dual chamber design lets you show off your build while hiding cables, storage drives, and PSU.
- Supports up to 400mm GPUs.
- Supports Mini-ITX, Micro-ATX, and reverse connector motherboards.

DEUTSCH

- Das Dual-Chamber-Design zeigt dein Build, während Kabel, Laufwerke und Netzteil verborgen bleiben.
- Unterstützt GPUs mit einer Länge von bis zu 400 mm.
- Kompatibel mit Mini-ITX, Micro-ATX und Mainboards mit umgekehrtem Anschlusslayout.

ESPAÑOL

- El diseño de doble cámara te permite presumir tu setup mientras ocultas los cables, discos y fuente de poder.
- Compatible con GPUs de hasta 400 mm.
- Soporta placas madre Mini-ITX, Micro-ATX y con conectores reversibles.

РУССКИЙ

- Двухкамерный дизайн позволяет показать сборку, скрыв кабели, накопители и блок питания.
- Поддерживает видеокарты длиной до 400 мм.
- Совместим с материнскими платами Mini-ITX, Micro-ATX и с реверсивными разъёмами.

FRENCH

- Le design à double chambre met en valeur votre configuration tout en dissimulant les câbles, disques et alimentation.
- Compatible avec des cartes graphiques jusqu'à 400 mm.
- Prend en charge les cartes mères Mini-ITX, Micro-ATX et à connecteurs inversés.

УКРАЇНСЬКА МОВА

- Двокамерний дизайн дозволяє продемонструвати вашу збірку, приховуючи кабелі, накопичувачі та блок живлення.
- Підтримує відеокарти довжиною до 400 мм.
- Сумісний з материнськими платами Mini-ITX, Micro-ATX та з реверсними роз'ємами.

PORTUGUÊS

- O design de câmara dupla permite exibir seu setup enquanto esconde os cabos, discos e a fonte.
- Compatível com placas de vídeo de até 400 mm.
- Suporta placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX e com conectores reversos.

KOREAN

- 듀얼 챔버 디자인으로 케이블, 저장장치, PSU는 숨기고 빌드는 멋지게 보여줍니다.
- 최대 400mm GPU 지원.
- Mini-ITX, Micro-ATX, 역방향 커넥터 메인보드 지원.

日本語

- デュアルチャンバーデザインにより、配線、ストレージ、電源を隠しながらビルドを魅せられます。
- 最大400mmまでのGPUに対応。
- Mini-ITX、Micro-ATX、リバースコネクタ対応マザーボードに対応。

简 中


- 双舱室设计可展示你的装机作品，同时隐藏线材、硬碟与电源供应器。
- 支援最长达 400mm 的显示卡。
- 相容 Mini-ITX、Micro-ATX，以及背插式主机板。

繁 中

- 雙艙室設計可展示你的裝機作品，同時隱藏線材、硬碟與電源供應器。
- 支援最長達 400mm 的顯示卡。
- 相容 Mini-ITX、Micro-ATX，以及背插式主機板。

ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖



- A** Power button / USB 3.2 Gen 2 Type-C(10G) x 1 / USB 3.0 Type-A(5G) x 2 / 4 Pole Headset Audio Jack
电源键 / USB 3.2 Gen 2 Type-C(10G) x 1 / USB 3.0 Type-A(5G) x 2 / 四极音效孔
電源鍵 / USB 3.2 Gen 2 Type-C(10G) x 1 / USB 3.0 Type-A(5G) x 2 / 四極音效孔
- B** Tempered glass front panel
玻璃前面板
玻璃前面板
- C** Tempered glass side panel
玻璃左侧板
玻璃左侧板
- D** Metal side panel
金属右侧板
金屬右側板
- E** Top dust filter
上盖防尘滤网
上蓋防塵濾網
- F** Bottom dust filter
防尘滤网
底板防塵濾網
- G** 3.5" HDD cage (compatible for 2.5" SSD)
3.5" HDD 硬盘架 (可转换为2.5" SSD)
3.5" HDD 硬碟架 (可轉換為2.5" SSD)
- H** PCI slots Cover
扩充槽挡板
擴充槽擋板
- I** Break-off slot cover
可折断插槽挡板
可折斷插槽擋板

SPECIFICATIONS

规格, 规格

Model Name 产品名称, 產品名稱	FV150 mini Series
Case Form Factor 机箱规格, 機箱規格	Mini Tower 迷你塔式机箱, 迷你塔式機箱
Motherboard Type 主板类型, 主板類型	Micro ATX / Mini ITX
Dimension 尺寸 (宽x高x深), 尺寸 (寬 x 高 x 深)	285 x 365 x 436 (mm) / 11.2 x 14.4 x 17.1 (in)
I/O Panel I/O 接口, I/O 接口	USB 3.2 Gen 2 Type-C(10G) x 1, USB 3.0 Type-A(5G) x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Restart Button
3.5" Drive Bay 3.5" 硬盘槽, 3.5" 硬碟槽	1
2.5" Drive Bay 2.5" 硬盘槽, 2.5" 硬碟槽	1+1
Expansion Slots 扩充插槽, 擴充插槽	4 (needs to be broken off for GPU installation) 4 (安装显卡前需折断) 4 (安裝顯示卡前需折斷)





Specifications might vary depending on the country or region of sale.


产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

Cooling Fan Support 散热风扇规格, 散热風扇規格	Top (上盖, 上蓋) : 120mm x 3 / 140mm x 2
	M/B Side (右侧, 右側) : 120mm x 2 / 140mm x 2
	Bottom (底板, 底板) : 120mm x 3 / 140mm x 2
	Rear (背板, 背板) : 120mm x 1
Maximum Number of Fans 最高风扇安装数量, 最高風扇安裝數量	9
Water Cooling Support 水冷排规格, 水冷排規格	Top (上盖, 上蓋) : 360mm / 280mm / 240mm
	M/B Side (右侧, 右側) : 280mm / 240mm
Max. Graphics Card Length 显卡最大长度, 顯卡最大長度	400 (mm) / 15.7 (in)
Max. CPU Cooler Height CPU 风扇最大高度, CPU 風扇最大高度	170 (mm) / 6.7 (in)
Max. PSU Length 电源供应器最大长度, 電源供應器最大長度	200 (mm) / 7.9 (in)

INSTALLING THE I / O CONNECTORS

I/O线材接头, I/O線材接頭

FV150 Mini				
TYPE C Gen 2	USB 3.0	HD AUDIO HD音效线 HD音效線	F_PANEL	
				 Diagram showing pin connections for F_PANEL: - Pin 1: H.D.D. LED+ - Pin 2: HDD LED+ - Pin 3: HDD LED- - Pin 4: Ground - Pin 5: Reset - Pin 6: Power LED+ - Pin 7: Power LED- - Pin 8: Power - Pin 9: GND POWER LED POWER SW

FV150 Mini				
TYPE C Gen 2	USB 3.0	HD AUDIO HD音效线 HD音效線	LED SW RGB灯效切换线 RGB燈效切换線	F_PANEL
				 Diagram showing pin connections for F_PANEL: - Pin 1: H.D.D. LED+ - Pin 2: HDD LED+ - Pin 3: HDD LED- - Pin 4: Ground - Pin 5: Reset - Pin 6: Power LED+ - Pin 7: Power LED- - Pin 8: Power - Pin 9: GND POWER LED POWER SW

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

ACCESSORY KIT

配件包，配件包



3.5" HDD screws

3.5" HDD螺丝, 3.5" HDD螺丝

X 5



Motherboard screws & 2.5" SSD screws

主机板螺丝 & 2.5" SSD螺丝

主機板螺絲 & 2.5" SSD螺絲

X 16



Stand-off for motherboard

主机板铜柱, 主機板銅柱

X 1



Stand-off socket attachment

铜柱套筒, 銅柱套筒

X 1



Power supply screws & Graphic card screws

电源螺丝 & 显卡螺丝

電源螺絲 & 顯卡螺絲

X 8




Cable ties


束线带, 束線帶

X 10

REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明





INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明

Top

上盖, 上蓋




240



280



360



M/B side 右侧, 右侧




280



240


Top
上盖, 上盖




Rear
背板, 背板



M/B side
右侧, 右侧






Bottom
底板, 底板



INSTALLING THE 3.5" HDDS



3.5" HDD 安裝說明, 3.5" HDD 安裝說明





INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD 安装说明, 2.5" SSD 安裝說明




When a 3.5" HDD is installed in the right-side drive cage, a 2.5" SSD cannot be installed at the bottom.


当右侧硬盘架安装 3.5 英寸硬盘时，底部将无法安装 2.5 英寸 SSD。

當右側硬碟架安裝 3.5 吋硬碟時，底部將無法安裝 2.5 吋 SSD。

1





2



INSTALLING VERTICAL GRAPHIC CARD

垂直显卡安装说明，垂直顯卡安裝說明





Before installing the graphics card, please confirm the installation position.

This is a break-off slot cover and cannot be restored once removed.

在安装显卡前，请先确认显卡的安装位置。此处为半剪断式挡板，拆除后无法复原。

在安装顯示卡前，請先確認顯示卡的安裝位置。此處為半剪斷式槽板，拆除後無法復原。



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта.

(существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

A После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления.
Например, S/N: H**2509**000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

B После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.

Например, S/N: **DBE2509**REVI000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например,
BE = 25 = 2025 год

تعليمات التركيب و الأمان:

- عند التركيب أو التفكيك يجب التأكد من أن جميع الأسلاك مفصولة عن الكهرباء.

- يجب اتخاذ الاحترازاات اللازمة لمنع الصعق الكهربائي.

- يجب إرتداء الملابس المناسبة أثناء تركيب/ تجميع الكمبيوتر.

- يجب تركيب كل قطعة بحذر و بمكانها المناسب.

- من يقوم بعملية التركيب الشخص المختص فقط.

БЪЛГАРИЯ

• Подробни инструкции за употреба изгледете от: <https://cougargaming.com/bg>



България QR код

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固條款，全球保固條款

WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

COUGAR 电竞产品保固期，COUGAR 電競產品保固期

Product 产品名称，產品名稱：COUGAR FV150 Mini Series

Warranty 保固期，保固期：1 Year 1年，1年

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.
本保固條款賦予您特定的合法權利，而您所在的地区可能也會賦予您其他權利。
本保固條款賦予您特定的合法權利，而您所在的地区可能也會賦予您其他權利。
- Only for electrical components.
仅适用于电子元件，僅適用於電子元件。



详细保固条款
请扫描二维码



Official website



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

 **COUGAR**
www.cougargaming.com

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com

Compucase Enterprise Co., Ltd.
All rights reserved.



Made in China