








SUBMARINE®

PRO ADVANCED THROUGH WIRING





	EAN	W _{max.}	lm light source	lm output	K	ⓘ (°C)	V~	mA	Hz	PF	▽ (°)	
SUBMARINE PRO ADV THRU 18W 120 840	4099854788994	18	2400	2040	4000	-20... +35	220- 240	80	50/60	0.9	150	100000
SUBMARINE PRO ADV THRU 26W 150 840	4099854789014	26	3500	2800	4000	-20... +35	220- 240	115	50/60	0.9	150	100000

SUBMARINE® PRO ADVANCED THROUGH WIRING



SUBMARINE® PRO ADVANCED THROUGH WIRING




3c






	B10 ⇐	B16 ⇐	C10 ⇐	C16 ⇐
4099854788994	100	160	100	160
4099854789014	19	24	19	30

4 Check wall/ceiling for suitability.
If uncertain, seek professional advice**


	X (mm)	Y (mm)
4099854788994	859±10	24 ± 2
4099854789014	1134±10	24 ± 2



SUBMARINE® PRO ADVANCED THROUGH WIRING



SUBMARINE® PRO ADVANCED
THROUGH WIRING



					
	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
SUBMARINE PRO ADV THRU 18W 120 840	4099854788994	1	AC89760		D
SUBMARINE PRO ADV THRU 26W 150 840	4099854789014	1	AC95258		D

* (D) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (E) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (F) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (I) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (E) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (D) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (T) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (N) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (S) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. (F) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (D) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (E) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (E) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (E) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класс <X>). (E) Ez a termék egy <X> energiatékonyságú osztályú fényforrást tartalmaz. (P) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (E) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (E) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitost <X>. (E) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (E) Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (E) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (E) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (E) Тооде sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (E) Šlame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (E) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (E) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (E) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (E) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі классының жарық көзі бар.

** (E) Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten (F) Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel (I) Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista (D) Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional (E) Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional (E) Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή (E) Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies (S) Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning (E) Tarkista seinän/katon sopivus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta (E) Sjekk om veggens/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker (E) Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning (E) Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu (E) Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией (E) Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot (E) Sprawdz, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby (E) Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc (E) Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka (E) Duvanni/tavanni olup olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın (E) Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet (E) Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate (E) Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет (E) Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu (E) Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą (E) Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskadīrbu gadījumā meklējiet profesionālu padomu (E) Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet (E) Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією (E) Қабырғаның/тәбегінің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11264151
04.02.2026



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altort
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom