brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

06/02/2026

brennenstuhl®

Garant

2x CEE 230V~/16A
GAR 2925 N325 IP44 C2
25 m H07RN-F 3G2,5

MAX 1300W/230V~
MAX 3500W/230V~

IP44

Art. 1 18276 0 300

service@brennenstuhl.com
Made in Germany 0528762 ● 4925 ●
Brennenstuhl UK Ltd., No 1 Royal Exchange, London EC3V 3DG, UK
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

4 007123 702800



Für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich.

For long-term outside use.

05343209/4523

H07RN-F

SAFETY SYSTEM

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft.
FR En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. IT In caso di surriscaldamento, estrarre tutte le spine, premere il pulsante di reset doppo il raffreddamento! La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. NL Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien. SE Drag vid överhettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen! Reparation får endast utföras av behörig elektriker.

0534319/4523

EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. ES En caso de recalentamiento sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado. PL W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka. CZ V případě přehřátí vytáhněte všechny zástrčky, po vychladnutí stiskněte tlačítko reset! Opravu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. HU Túlmelegedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot! Javíttassa csak szakképzett villanyszerelővel.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE
YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

25 m

FACTS & FEATURES

GET MORE INFORMATION ON
WWW.BRENNENSTUHL.COM

05343121/4523