


ROLINE PoE Fast Ethernet Switch, 8 Port, (8x PoE), 19" Einbau

Artikelnummer	21.13.1191
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.13.1191
EAN (Einzelstück)	7611990192540

roline
Designed for Professionals



ROLINE PoE Fast Ethernet Switch 130 W Entwickelt für kleine und mittlere Netzwerkeumgebungen

Dieses Produkt ist kompakt in den Abmessungen, wodurch es ideal für Desktop-Benutzer mit eingeschränktem Platzangebot ist. Der Switch verfügt über acht IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)-Ports mit bis zu 15,4 W pro Port. Dieses Produkt kann Standard 100 ~ 240 V AC Spannung in Niedervolt-Gleichstrom konvertieren. Dieser läuft über ein bestehendes LAN-Kabel zum PoE Zubehör, wie z.B. Workgroupswitches, Netzwerk-Kameras, Access Points, IP-Telefone etc.

- 8x 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports
- Alle 8 Ports sind 802.3af-kompatible PoE-enabled PSE ports
- Jeder Port bietet bis zu 15.4W Ausgangsleistung
- Auto-MDI/MDI-X
- Auto-Negotiation
- Unterstützt 802.3x Flow control für Voll-Duplex und Backpressure für Halb-Duplex
- Bietet Full wire speed forwarding
- Status LED
- Metallgehäuse
- Interne Spannungsversorgung 230V, Lüfter
- Montagematerial für 19" Einbau im Lieferumfang
- Abmessungen (LxWxH): 266 x 160 x 44 mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	PoE Fast Ethernet Switch
Farbe	schwarz
Netzwerkstandard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Anzahl Ports gesamt	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	8
Power over Ethernet (PoE)	PoE
Anzahl PoE Ports	8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port	15.4 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt)	130 W
Bauform	Rack
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	44 mm
Breite	160 mm
Tiefe	266 mm
Gewicht	1568.1 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	230 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	2.266 kg