

avidsen



TELEFONISCHER
KUNDENDIENST



GARANTIE

ÉLIA SMART 2 SMARTE VIDEOTÜRSPRECHANLAGE

Einfach zu installierende und nachhaltige Video-Türsprechanlage.

Ref. 112302



Für alle Wohnumgebungen
geeignet




Mit Smartphone-Anbindung



Witterungsbeständig

ÖFFNEN SIE IHREN GÄSTEN BEQUEM AUCH AUS DER FERNE

Smarte Video-Türsprechanlage mit 7-Zoll-Bildschirm und Türsprechanlage aus Aluminium. Die intelligente Video-Türsprechanlage **Élia SMART 2** ist einfach zu installieren und wurde unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit entwickelt. Sie besteht zum größten Teil aus recycelten Materialien. Sie vereint alle Funktionen einer smarten Video-Türsprechanlage (Kontrolle der Besucher und des Zugangs zu Ihrem Haus aus der Ferne) und bietet darüber hinaus eine doppelte Steuerung – Türöffner oder Tor – sowie eine Nachtsichtfunktion. Kontrollieren Sie mit der App **Avidsen Home** den Zugang zu Ihrem Zuhause, wo immer Sie sind: Sehen Sie, wer an Ihrer Tür klingelt, öffnen Sie dem Paketzusteller das Tor.





Smart



Witterungsbeständig



2-Draht-Anschluss



Reichweite



Door Check



Nachtsicht



Bildschirmgröße



Berührungsempfindliche
Tasten



POLARITY
PROTECT



Anzahl der
Klingeltöne



Französisches
Design

PRODUKTVORTEILE

Ökologisches Design

- 70 % recycelter Kunststoff, Türsprechanlage aus 100 % recyceltem Aluminium
- Stromversorgung der Türsprechanlage über den Monitor (keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich)

Auf Langlebigkeit ausgelegt

- Witterungsbeständig (IP44)
- 3 Jahre Garantie

Für alle Wohnumgebungen geeignet

- Entfernung zwischen Tor und Eingangstür kann bis zu 100 m betragen
- Einfache und schnelle Installation per 2-Draht-Technik (sehr praktisch, wenn z. B. eine Anlage nachgerüstet werden soll)
- Steuert den Türöffner UND den Torantrieb (kompatibel mit allen Marken)
- Kompatibel mit den WLAN-Netzwerken 2,4 GHz- und 5 GHz – WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax

Bedien- und Installationskomfort

- Nachtsicht durch IR-LEDs
- Hinterleuchtetes Namensschild
- 7-Zoll-Bildschirm mit Touch-Tasten
- Polarity Protect: Schützt Ihre Video-Türsprechanlage gegen falsches Anschließen
- Door Check: Diskrete Kontrolle der Haustür, auch wenn niemand klingelt

SMART avidsen Home

Mit der smarten Video-Türsprechanlage **Élia Smart 2** können Sie mögliche Besucher begrüßen und ihnen Zugang zu Ihrem Haus gewähren, wo immer Sie sich gerade aufhalten. Ausgestattet mit der **Avidsen-Home**-App wird Ihr Smartphone zu Ihrem Freisprechmonitor. **Élia Smart 2** integriert sich nahtlos in Ihr Avidsen-Home-Ökosystem und kann mit Ihren vernetzten Avidsen-Geräten zusammenarbeiten.

Funktioniert mit
KOSTENLOSER App



AVIDSEN
HOME

Download on the
App Store


Ab iOS 12.0

GET IT ON
Google Play

Ab Android 6.0

Der Paketzusteller klingelt an der Türsprechanlage?

Sie können ihn in Ihrer Kaffeepause auf Ihrem Smartphone sehen, sich kurz mit ihm austauschen und ihm dann die Tür (motorisiertes Tor oder Schlupftür) öffnen, damit er Ihr Paket abstellen kann.




TECHNISCHE MERKMALE

Verkabelung	2-Drähte
Maximaler Abstand	100 m
Steuerung	Türöffner UND Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 1024 x 600 px Videostandard: PAL/NTSC Konnektivität: WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2,4 GHz und 5 GHz Montage: Wandmontage Anzahl der Klingeltöne: 6
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: 2 Megapixel Blickwinkel: 110° Stromversorgung: 17 V DC vom Monitor geliefert Max. Verbrauch: 104 mA Helligkeit: min. 0 Lux Nachtsicht: Infrarot, Reichweite 50 cm bis 1 m Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,1 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen max. 12 V/2 A Montage: Aufputzmontage
Einstellungen	Helligkeit, Kontrast und Klingel-Lautstärke
Ausführung	Monitor: weißer Kunststoff zu 70 % recycelt Türsprechanlage: zu 100 % recyceltes Aluminium
Elektrischer Anschluss	Mit Netzteil 230 V AC 50 Hz/17 V DC 1,5 A (mitgeliefert)
Betriebstemperatur	-20 °C / +50 °C
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 124 (H) x 217 (B) x 19 (T) mm Abmessungen Türsprechanlage: 164 (H) x 70 (B) x 39 (T) mm



INHALT DES SETS

- 1 7-Zoll-Farbmonitor
- 1 Türsprechanlage
- 1 Netzversorgung
- 1 Wandhalterung für den Monitor
- Befestigungsschrauben



SCHALTPLAN

