


# ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1 m

<b>Artikelnummer</b>	11.04.5519
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.04.5519
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990198115

**roline**  
Designed for Professionals



**ROLINE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!**

- HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte
- Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte)
- Hochwertiges, doppelt abgeschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
- Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
- Einsatzbeispiel: Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine TV Tuner-Karte mit HDMI-Anschluss

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI-DVI-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	1 m

Max. Auflösung	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1	DVI-D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2	HDMI 19 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	DVI-D 18+1, Single-Link
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	teilweise
Technische Besonderheiten	Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
Gewicht	79.7 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.085 kg