FESTOOL


SV-QA D14/32
T-Nr: 201351




SV-SA D14/32
T-Nr: 201349




SV-V D14/32
T-Nr: 201498



SV-AB D14/32
T-Nr: 201350



SV-DB D14/32
T-Nr: 201352






SV-AK D14
sr - T-Nr: 201354
br1 - T-Nr: 201355
br2 - T-Nr: 201356


707753_C/ 03.2016/ NORG/EX

www. **festool**.com
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

www.festool.com/REACh

DF 700 EQ **D 14-NL 70** **HW-DF 700** **D 14x75** T-Nr: 201499







SW10 + **SW4**





Massivholz, Solid wood, Bois massif, Madera maciza, Legno massiccio, Massief hout, Massivt trä, Täyspuu, Massivt træ, Massivt treverk, Madeira maciça, Масив дървесини, Masivní dřevo, Drewno lite, Tömörfa, Συμπαγές ξύλο, масивно дърво, Täispuit, Medienos masyvas, Masīvkoksne, Masivni les, Masívne drevo, Lemn masiv, Masif ağaç



Spanplatte, Chipboard, Panneau d'agglomeré, Placa de aglomerado, Pannello di masonite, Spaanplaat, Spånskiva, Lastulevy, Spånplade, Sponplate, Placa de aglomerado de madeira, Древесно-стружечная плита, Dřevotřísková deska, Płyty wiórowe, Forgácslemez, Μοριοσανίδα, талашитна плоскост, Laastplaat, Medienos drožlių plokštė, Skaidu plātne, Iverna ploča, Drevotrieskova doska, Placă aglomerată Sunta

(D) Nur zur Verbindung von Holz oder holzähnlichen Werkstoffen im **Möbelbau** geeignet (keine Leichtbaustrukturwerkstoffe!). Der Domino-Verbinder ist nur ein Verbindungselement, kein tragendes Element. Mindestfrästiefen und Randabstände beachten! Nur in Innenräumen verwenden!

(GB) Only suitable for connecting wood or wood-like materials for **furniture construction** (no lightweight construction materials). The Domino connector is only a connecting element and not a supporting element. Observe the minimum routing depths and edge clearances. Use indoors only.

(F) Convient uniquement en relation avec du bois ou des matériaux semblables au bois dans l'**ébénisterie** (pas de matériau pour construction légère !). Le système d'assemblage Domino est uniquement un élément d'assemblage, pas un élément portant. Respecter les profondeurs de fraisage minimum et les distances au bord ! À n'utiliser qu'à l'intérieur !

(E) Apto solo para unir madera o materiales similares en la **construcción de muebles** (no para materiales de construcción ligera). El conector Domino es un elemento de unión, y no de carga. Respetar las profundidades mínimas de fresado y las distancias a los bordes. Utilizar solo en interiores.

(I) Adatto solo per la giunzione di legno o materiali simili al legno nella **costruzione mobili** (no materiali in struttura leggera!). Il sistema di giunzione Domino è solo un elemento di collegamento, non un elemento portante. Prestare attenzione alla profondità minima di fresatura e alle distanze dai bordi! Utilizzare solo al chiuso!

(NL) Alleen geschikt voor het verbinden van hout of op hout gelijkende materialen in de **meubelbouw** (geen lichte bouwmaterialen!). De Domino-verbinder is alleen een verbindingselement, geen dragend element. Minimale freesdiepten en randafstanden in acht nemen! Alleen voor gebruik binnenshuis!

(S) Endast lämplig i kombination med trä eller träliknande material i **möbelsnickeri** (inga material för lättviktskonstruktioner!). DOMINO-förbindningen är endast ett förbindningselement, inget bärande element. Observera minsta fräsdjup och kantavstånd! Får endast användas inomhus!

(FIN) Soveltuu käytettäväksi vain puun ja puunkaltaisten materiaalien yhteydessä **huonekalujen valmistuksessa** (ei kevytrakennemateriaalit!). Domino-tappi on vain liitososa, ei kantava osa. Huomioi vähimmäisjyrsintäsyvyydet ja reunaetäisyydet! Käytä vain sisätiloissa!

(DK) Kun egnet til samling af træ eller trælignende materialer i **møbelindustrien** (ingen letvægtsmaterialer!). Domino-samlingen er kun et forbindelsesstykke og ikke et bærende element. Overhold minimumsfræsedybder og kantafstande! Kun til indendørs brug!

(N) Kun egnet til sammenføyning av treverk eller lignende materialer i forbindelse med møbelsnekring (ikke lettvektmaterialer!). Domino-koblingen er kun et koblingselement, ikke noe bærende element. Vær obs på min. fresedybde og kantavstand! Må kun brukes innendørs!

(P) Indicado apenas em conjunto com madeira ou materiais semelhantes à madeira na **fabricação de móveis** (não para materiais de estruturas para a construção leve). O dispositivo de conexão Domino é apenas um elemento de conexão, não um elemento portante. Observar as profundidades de fresagem mínimas e as distâncias das margens! Utilizar apenas em espaços interiores!

(RUS) Подходит только для соединения деталей из древесины и аналогичных материалов в мебельном производстве (не подходит для материалов облегчённых конструкций!). Соединитель Domino – это всего лишь соединительный, а не несущий элемент. Соблюдайте минимальную глубину фрезерования и отступы от края! Используйте только в помещениях!

(CZ) Hodí se pouze ke spojování dřeva a materiálů podobných dřevu při výrobě nábytku (nikoli lehké konstrukční materiály!). Kolíky pro frézovací systém DOMINO jsou spojovací, nikoli nosný prvek. Dodržujte minimální hloubku frézování a vzdálenosti od kraje! Používejte pouze v interiéru!

(PL) Nadaje się tylko do łączenia drewna lub też materiałów drewnopodobnych w meblarstwie (nie do lekkich materiałów konstrukcyjnych!). Łącznik Domino jest tylko elementem łączącym, nie jest to element nośny. Zwracać uwagę na minimalne głębokości frezowania oraz odstępy od krawędzi! Tylko do użytku w pomieszczeniach!

(H) Csak fa és fához hasonló nyersanyagok csapozására alkalmas a bútorgyártás területén (nem alkalmas könnyű szerkezetű nyersanyagokhoz!). A Domino-összekötő mindössze egy összekötőelem, nem tartóelem. Ügyeljen a minimális marási mélységekre és a peremtávolságokra! Csak belső térben dolgozzon vele!

(GR) Κατάλληλο μόνο για τη σύνδεση ξύλου ή υλικών παρόμοιων με ξύλο στην **κατασκευή επίπλων** (όχι ελαφρά οικοδομικά υλικά διαμόρφωσης!). Ο συνδετήρας Domino είναι μόνο ένα στοιχείο σύνδεσης, κανένα φέρον στοιχείο. Προσέξτε τα ελάχιστα βάθη φρεζαρίσματος και τις αποστάσεις από τις άκρες! Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους!

(BG) Подходящи само в комбинация с дървени или дървоподобни материали при мебелната изработка (не подходящи за материали за строителство с леки конструкции!). Дюбелите домино са само един свързващ, а не носещ елемент. Вземете под внимание минималната дълбочина на фрезоване и разстоянията от ръбовете! Използвайте само на закрито!

(EST) Sobib ainult puidu või puidutaoliste materjalide ühendamiseks mööbliehituses (ei sobi kergehitusmaterjalidele!). Domino-ühenduselement on vaid ühendav element, mitte kandev element. Järgige minimaalset freesimissügavust ja kaugust servani! Kasutada üksnes siseruumides!

(HR) Prikladno samo za spajanje drva i drvu sličnih materijala u izradi namještaja (ne za lake konstrukcijske materijale!). Domino spojnica je samo spojni element, a ne nosivi element. Pridržavajte se najmanje dubine glodanja i udaljenosti od ruba! Koristite samo u unutarnjim prostorijama!

(LV) Tinka tik medienai ir į medieną panašioms gamybinėms medžiagoms baldų gamyboje sujungti (netinka lengvųjų konstrukcijų medžiagoms!). Domino sujungimo elementas yra tik sujungimo, o ne laikantysis elementas. Laikytis minimalaus frezavimo gylio ir atstumų nuo krašto! Naudoti tik patalpose!


(LT) Piemērots tikai koksnes un koksnes materiālu savienošanai mēbeļu būvniecībā (nav piemērots vieglu struktūru materiāliem). „Domino" savienotājs ir tikai savienojošais elements, tas nav nesošais elements. Ivērojiet minimālo frēzēšanas dziļumu un attālumus no malas! Izmantojiet tikai iekštelpās!


(SLO) Primerna samo za povezovanje lesa in lesu podobnih materialov v mizarstvu (ne za materiale z lahko strukturo!). Veznik Domino je zgolj povezovalni in ne nosilni element. Upoštevanjte najmanjše globine rezkanja in razmake od robov! Uporabljajte samo v zaprtih prostorih!

(SK) Hodí sa len na spájanie dreva alebo podobných materiálov pri výrobe nábytku (nie na odľahčené materiály!). Spojka Domino je len spájací prvok, nie nosný. Dodržiavajte minimálnu hĺbku frézovania a vzdialenosti od okrajov! Používajte len v interiéroch!

(RO) Adecvat numai pentru îmbinarea lemnului sau materialelor asemănătoare lemnului în construcția de mobilă (fără materiale din structuri ușoare!). Conectorul Domino este numai un element de îmbinare, nu un element de rezistență. Respectați adâncimile de frezare minime și spațiile de dilatare! Folosiți numai în spații interioare!


(TR) Sadece mobilya imalatında ahşap veya ahşap benzeri malzemeleri (hafif yapı kompozit malzemeler için uygun değildir!) birleştirme için uygundur. Domino birleştiricisi sadece bir birleştirme elemanıdır ve taşıyıcı bir eleman değildir. Asgari frezeleme derinliği ve kenar aralık ölçülerini dikkate alın! Sadece iç mekanlarda kullanın!








A	⬭	25 mm	~y/2
B	⬭	50 mm	~y/2
C	⬭	x+10 mm	40 mm
C*	⬬	x+12 mm	40 mm

SV-AB D14/32












SV-DB D14/32







A		50 mm	~y/2
C		x+10 mm	40 mm
C*		x+12 mm	40 mm

