



DECOR SPOT JUPITER




	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	⌀ (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽	
DECOR SPOT JUPITER 130MM 5.8W 830SI	4099854471438	5.8	500	185	3000	-20... +40	220- 240	43	50/ 60	≥0.5	65°	15000
DECOR SPOT JUPITER 300MM 11.5W830SI	4099854471452	11.5	1000	410	3000	-20... +40	220- 240	83	50/ 60	≥0.7	65°	15000
DECOR SPOT JUPITER 500MM 16.5W830SI	4099854471476	16.5	1500	550	3000	-20... +40	220- 240	105	50/ 60	≥0.7	65°	15000
DECOR SPOT JUPITER 700MM 22W 830 SI	4099854471490	22	2000	730	3000	-20... +40	220- 240	95	50/ 60	≥0.7	65°	15000
DECOR SPOT JUPITER 260X260 22W830SI	4099854471513	22	2000	750	3000	-20... +40	220- 240	95	50/ 60	≥0.7	65°	15000



1x
420 g

1x
2x
2x


4099854471438



1x
780 g

1x
2x
2x


4099854471452



1x
1620 g

1x
2x
2x


4099854471513



1x
1250 g

1x
2x
2x

4099854471476




1x
1660 g

1x
2x
2x


4099854471490

mm





	W	L	H
DECOR SPOT JUPITER 130MM	155	130	80
DECOR SPOT JUPITER 300MM	83	300	150
DECOR SPOT JUPITER 500MM	83	500	155
DECOR SPOT JUPITER 700MM	83	700	155
DECOR SPOT JUPITER 260X260	260	260	155

1




ON
OFF







2



3



Check wall/ceiling for suitability. If uncertain, seek professional advice.¹⁾



					
	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
DECOR SPOT JUPITER 130MM 5.8W 830SI	4099854471438	1	AC57258		F
DECOR SPOT JUPITER 300MM 11.5W830SI	4099854471452	2			
DECOR SPOT JUPITER 500MM 16.5W830SI	4099854471476	3			
DECOR SPOT JUPITER 700MM 22W 830 SI	4099854471490	4			
DECOR SPOT JUPITER 260X260 22W830SI	4099854471513				

* ① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑬ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑭ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑮ Ez a termék egy <X> energiatételekénysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑯ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑰ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑱ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <X>. ⑲ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. ⑳ Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. ㉑ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ㉒ Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. ㉓ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. ㉔ Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉕ Si s razlozums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉖ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉗ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉘ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

① Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. ② Check wall/ceiling for suitability. If uncertain, seek professional advice. ③ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. ④ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. ⑤ Comprobar la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. ⑥ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. ⑦ Ελέγξτε τον τοίχο/τον οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. ⑧ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. ⑨ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. ⑩ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. ⑪ Sjekk om veggens/taket egner seg. Oppsøk professionell rådgivning dersom du er usikker. ⑫ Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. ⑬ Kontrolujte vhodnosť stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. ⑭ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. ⑮ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmaságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot. ⑯ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. ⑰ Kontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. ⑱ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. ⑲ Duvani/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. ⑳ Provjerite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. ㉑ Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. ㉒ Проверете пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. ㉓ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. ㉔ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą. ㉕ Pärbaudite sienu/griestu piisavlikust. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu. ㉖ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. ㉗ Переверте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. ㉘ Кабыраны/тебеніц жарамдылыгын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгіріңіз.






Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com



© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11226352
06.02.25