

Instrukcja obsługi


E1161

Sygnal dźwiękowy 24V

Importer: Kamar Knapkiewicz S.K.A.
al. Armii Krajowej 254
85-689 Bydgoszcz, Polska
Kraj pochodzenia: PRC
www.myKAMAR.com

Dane techniczne

- Napięcie pracy: 24V
- Natężenie prądu: 3A
- Natężenie dźwięku: 105~118dB
- Wymiary:
 - Średnica: 88mm
 - Długość całkowita: 109mm
 - Wysokość całkowita: 50mm
- Częstotliwość dźwięku:
 - Tony wysokie: 420Hz
 - Tony niskie: 360Hz
- Temperatura pracy: od -40°C do +60°C



Zastosowanie

- Zastosowanie wyłącznie w motoryzacji
- Możliwość montażu w instalacjach elektrycznych pojazdów osobowych, ciężarowych, rolniczych, budowlanych

Sposób montażu

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach lub profesjonalnym serwisie
- Sygnały muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminem EKG ONZ

Ostrzeżenia klauzule

- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w urządzenie wiąże się z utratą gwarancji
- Montaż oraz przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów.
Zdjęcia/rysunki i dane techniczne są wyłącznie pogładowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnego upoważnienia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji:
- gwarancji udzielamy na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży
- jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w produkt wiąże się z utratą gwarancji

User manual


E1161

Disc horn 24V

Importer: Kamar Knapkiewicz S.K.A.
al. Armii Krajowej 254
85-689 Bydgoszcz, Polska
Country of origin: PRC
www.myKAMAR.com

Technical data

- Working voltage: 24V
- Current: 3A
- Sound level: 105dB~118dB
- Dimensions:
 - Diameter: 88mm
 - Total length: 109mm
 - Overall height: 50mm
- Frequency:
 - High ton: 420Hz
 - Low ton: 360Hz
- Working temperature: from -40°C to +60°C



Functions

- For automotive use only
- Possibility of installation in electric installations of passenger cars, trucks, agriculture, construction

Mounting method

- Installation only in specialized workshops or professional service
- Disc horn must be installed only in accordance with the UNECE regulations

Warnings

- Use as intended
- Any unauthorized interference with the is associated with the loss of warranty
- The device must be installed and kept out of reach of children

We reserve the right to change technical data and possible errors. Photos/drawing and technical data are only illustrative, and given product may slightly differ from them. Copying the part or the entire package without the written authorization is forbidden. All rights reserved.

Terms of warranty:
- we provide a guarantee for a period of 24 months from the date of sale,
- any unauthorized interference with the item entails the loss of the guarantee.