




Akku LED-Leuchte MAULjack, dimmbar



- **Die mobile Leuchte für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder für unterwegs**
- **Praktisch: Mit kräftigem Klemmfuß, auch zum Stellen**
- **Netzunabhängiger Akkubetrieb, kein störendes Kabel**
- **Mitnehmen, wo Licht gebraucht wird: Auf der Terrasse, am Küchentisch, im Keller, Wohnmobil oder Hotel**
- **Inklusive: 3-Stufen Dimmer mit Touchfeldbedienung am Leuchtenfuß**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Stabil: Metallarm mit gummierter Oberfläche, Schwanenhals mit Flexbereich, dreh- und neigbar
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe
- Ladevorgang über Micro USB-Anschluss
- Inklusive USB-Kabel, Länge ca. 1,2 m
- Kann an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) geladen werden
- Lithium-Ionen-Akku 2000 mAh, 7,4 Wh
- Akkulaufzeit ca. 14 Stunden, Akkuladezeit ca. 6,5 Stunden

Beleuchtungsstärke Leuchte:	350 Lux bei 33 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	3000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	2 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	150 Lumen
Material:	Arm: Metall, gummierte Oberfläche Klemmfuß: Kunststoff Fuß: schreibtischschonende Unterlage, rutschfeste Gummieinlage

Maße:	Arm: Länge 30 cm - Kopf: 13x6,8 cm - Fuß: 12,8x6,6 cm, Klemmweite: x - 5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: fix
Position Schalter:	Leuchtenfuß

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Akku LED-Leuchte MAULjack, dimmbar

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Gewicht	Nennkapazität Akku	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
818 09 02	weiß	4002390076203	94054039	400 g	2000,00 mAh	1 St.	26,5 x 14,5 x 8	0,48 kg