

# Leitungssuchgerät PCE-160 CB



## Leitungssuchgerät CableTracker PCE-160 CB

**Leitungssuchgerät zur Lokalisierung von Leitungen / mit verschiedenen Signaltönen /  
Durchgangsprüfung / halbstarre Fühlerspitze zur optimalen Positionierung /  
Kopfhöreranschluss / Batteriebetrieben für den mobilen Einsatz / Empfindlichkeitsregelung**

Das Leitungssuchgerät PCE-160 CB ist ein direktes Leitungsortungsgerät für schwer zugängliche Leitungen. Das Leitungssuchgerät findet seine Anwendung zum Beispiel im KFZ Bereich. Bei der Anwendung des Leitungssuchgeräts wird der Transmitter mithilfe der Krokodilklemmen an die zu detektierenden Leitungen angeschlossen. Der Transmitter des Leitungssuchgeräts erzeugt nach dem Einschalten ein Impulssignal. Mit dem Empfänger des Leitungssuchgeräts können anschließend die Impulssignale, zum Beispiel an einem Kabelbaum detektiert werden. Dies ermöglicht ein schnelles Orten der Leitung.

Neben der Leitungsortung gibt es noch die Durchgangsprüfung bei dem Leitungssuchgerät. Bei dieser Funktion wird nur der Transmitter benötigt. Auch diesen schließen Sie direkt an Ihre Leitungen an. Mit der Durchgangsfunktion wird dem Bediener direkt angezeigt, ob ein geschlossener Stromkreis vorliegt.

- Empfindlichkeitseinstellung
- ▶ Kopfhöreranschluss
- ▶ verschiedene Signaltöne
- ▶ Kabelverfolgung in Wänden und Kabelkanälen
- ▶ für den mobilen Einsatz
- ▶ halbstarrer Fühler zur optimalen Positionierung

## Technische Daten

Leitungserkennung;	per Signalton
Signaltöne	pulsierender Ton, andauernder Ton
Weitere Messfunktion	Durchgangsprüfung
Transmitteranschluss	Krokodilklemmen
Empfängeranschluss	Kopfhöreranschluss
Umgebungsbedienunge n	0...50 °C/ 5...95 % r.F.
Spannungsversorgung	2 x 9 V Block-Batterie (inkl.)
Abmessungen	Empfänger: 260 x 44 x 25 mm
	Fühlerlänge: 180 mm, halbstarr
	Transmitter: 70 x 56 x 22 mm
	Anschlussleitung: ca. 600 mm
	Empfänger: ca. 202 g
Gewicht	Transmitter: ca. 61 gAngaben jeweils ohne Batterie
	Anschlussleitung: ca. 600 mm

## Weitere Informationen

**Mehr zum Produkt**



**Ähnliche Produkte**



Änderungen vorbehalten!