

Produktdatenblatt

TP-Link DECO M5 - WLAN-System - 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Desktop

Produktbeschreibung: TP-Link DECO M5 - WLAN-System (Router)
- bis zu 418 m² - Netz - GigE -
802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router
Hersteller: TP-Link
Hersteller Artikel Nr: DECO M5(1-PACK)
EAN: 6935364080822

Marketing:

Deco ist die WLAN-Heimnetz-Komplettlösung, mit der Sie auf jedem Gerät in jedem Raum unterbrechungsfreies WLAN genießen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	TP-Link DECO M5 - WLAN-System - 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 418 m²
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP-Client, Anti-Viren-Schutz, TP-Link Adaptive Routing Technology
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 3.8 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 418 m²
Gehäusetyp	Desktop

Produktdatenblatt

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN AC Bewertung	AC1300
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP-Client, Anti-Viren-Schutz, TP-Link Adaptive Routing Technology
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF, JPA
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	4
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	3
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	3 x Netzwerkkabel
Maße und Gewicht	
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	3.8 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

