

Wacom Intuos Pro Small - Digitalisierer - Bluetooth, USB 2.0 - Schwarz

Produktbeschreibung: Wacom Intuos Pro Small - Digitalisierer - rechts- und linkshändig - 16 x 10 cm - Multi-Touch - elektromagnetisch - 6 Tasten - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth, USB 2.0 - Schwarz

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Wacom
 Hersteller Artikel Nr: PTH460K0B
 EAN: 4949268621922

Marketing:

Das innovative Wacom Intuos Pro Stifttablett verbindet das Potenzial eines Wacom Stiftes mit intuitiven Multi-Touch-Bewegungen. Du erzielst durch die kontrollierte Präzision die professionellen Ergebnisse, die du von deinen professionellen Softwareanwendungen erwartest. Entwickelt für kreatives Arbeiten, bietet es ein natürliches und intuitives Erlebnis, das deine kreativen Fähigkeiten erweitert. Der Stift verfügt über 2048 Druckempfindlichkeitsstufen und Neigungserkennung. So kannst du mit der Genauigkeit und Präzision traditioneller Pinsel, Stifte und Filzstifte gestalten, während die Multi-Touch-Bewegungen ein intuitives Positionieren und Steuern erlauben. Hol' mit deinen programmierten Lieblings-Shortcuts das Optimum aus deiner kreativen Software heraus. Intuos Pro erkennt sogar die Software, die du verwendest und bietet optimale Auswahlmöglichkeiten. Die konfigurierbaren ExpressKeys und der Touch Ring bieten einen schnellen Zugriff auf alle deine Verknüpfungen. Mit der Express View Anzeige und dem Radialmenü kannst du konzentriert bei der Sache bleiben. Entdecke die intuitive Navigation per Fingerdruck: verschieben, vergrößern/verkleinern, drehen und ganz natürlich mit Hilfe von Bewegungen navigieren - du kannst sogar deine eigenen Multi-Touch-Kurzbefehle eingeben. Reduziere das Kabelgewirr und genieße die Freiheit, die kabelloses Arbeiten bietet. Intuos Pro mit ergonomischem Design - damit du dich den ganzen Tag wohl fühlst - ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom Intuos Pro Small - Digitalisierer - Bluetooth, USB 2.0 - Schwarz
Gerätetyp	Digitalisierer
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth, USB 2.0
Farbe	Schwarz
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.9 cm x 17 cm x 0.845 cm
Gewicht	450 g

Produktdatenblatt

Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Polnisch, Schwedisch, Russisch
Multi-Touch	Ja
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	5080 lpi
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Griffigkeit durch Weichgummi, Multitouch-Digitalisierer, ExpressKeys, +/- 60 Grad Neigungserkennung
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Digitalisierer
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	26.9 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	0.845 cm
Gewicht	450 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Polnisch, Schwedisch, Russisch
Eingabegerät	
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Schnittstelle	Bluetooth, USB 2.0
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Multi-Touch	Ja
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	5080 lpi
Druckbereiche	8192
Aktive Fläche	16 cm x 10 cm
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Griffigkeit durch Weichgummi, Multitouch-Digitalisierer, ExpressKeys, +/- 60 Grad Neigungserkennung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Stifthalterung, Spitzen (10 Stück), USB-Kabel (2 m), Wacom Pro Pen 2
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	12 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version