

Produktdatenblatt

MSI N730-2GD3 - Grafikkarten - GF GT 730 - 2 GB

Produktbeschreibung: MSI N730-2GD3 - Grafikkarten - GF GT 730 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, D-Sub, HDMI

Gruppe: Videokarten
 Hersteller: MSI
 Hersteller Artikel Nr: V809-001R
 EAN: 4719072362324

Marketing:


Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	MSI N730-2GD3 - Grafikkarten - GF GT 730 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 730
Speicher	2 GB DDR3
Core Clock	700 MHz
RAMDAC	400 MHz
Speicherschnittstelle	128-bit
Max Auflösung	4096 x 2160
Informationen zur max. Auflösung	DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 4096 x 2160
Anzahl der max. unterstützten	2
Bildschirme	
Schnittstellen	HDMI ; DVI-I (Dual-Link) ; VGA
API-Unterstützung	OpenGL 4.4, DirectX 12
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.8 cm x 15.2 cm x 10.6 cm



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 730
Core Clock	700 MHz
RAMDAC	400 MHz
Max Auflösung	4096 x 2160 bei 24 Hz
Informationen zur max. Auflösung	DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 4096 x 2160
Anzahl der max. unterstützten	2
Bildschirme	
Schnittstellen	HDMI ; DVI-I (Dual-Link) ; VGA
API-Unterstützung	OpenGL 4.4, DirectX 12



Produktdatenblatt

Besonderheiten	Native HDMI, MSI Solid Capacitor, MSI Afterburner, HDCP
Speicher	
Grösse	2 GB
Technologie	DDR3 SDRAM
Busbreite	128-bit
Systemanforderungen	
Erforderliche Leistungsversorgung	300 W
Verschiedenes	
Leistungsaufnahme im Betrieb	49 Watt
Software inbegriffen	Adobe Acrobat Reader, MSI Live Update Series, Microsoft DirectX, MSI Afterburner, Bildschirmtreiber, Norton Internet Security (60-Tage-Test), MSI Predator
Breite	3.8 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	10.6 cm
Gewicht	250 g