

## Produktdatenblatt

### Fractal Design Define Nano S - Window - Tower - ITX



Produktbeschreibung: Fractal Design Define Nano S - Window - Tower - ITX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse  
 Hersteller: Fractal Design  
 Hersteller Artikel Nr: FD-CA-DEF-NANO-S-BK-W  
 EAN: 0817301014137,7350041084136

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fractal Design Define Nano S - Window - Tower - ITX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0   1 x Mikrofon   1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards	ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, Seitenwand mit Fenster, Deckelstaubfilter, Kabelführungsbohrungen, ModuVent, bodenmontierter PSU-Halter, unterstützt Radiator (240 mm) im Deckel, unterstützt 280-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt 120-mm-Radiator in Unterseite, Staubfilter unten
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 41.2 cm x 34.4 cm
Gewicht	4.6 kg

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	ITX
Unterstützte Motherboards	ITX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	4
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1000 U/min   Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1   Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min   Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2   Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1

## Produktdatenblatt

Max. Höhe des CPU-Kühlers	160 mm
Maximale Länge Videokarte	315 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Geräuschreduzierung, Seitenwand mit Fenster, Deckelstaubfilter, Kabelführungsbohrungen, ModuVent, bodenmontierter PSU-Halter, unterstützt Radiator (240 mm) im Deckel, unterstützt 280-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt 120-mm-Radiator in Unterseite, Staubfilter unten
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ; 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	2
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ; 1 x Mikrofon - mini-jack ; 1 x Kopfhörer - mini-jack
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	20.3 cm
Tiefe	41.2 cm
Höhe	34.4 cm
Gewicht	4.6 kg