

Produktdatenblatt

be quiet! Silent Base 601 Window - Midi Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung:	be quiet! Silent Base 601 Window - Midi Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Listan
Hersteller Artikel Nr:	BGW26
EAN:	4260052187036

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	be quiet! Silent Base 601 Window - Midi Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 X USB 2.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, Luftstromkanäle, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, PSU-Abdeckung für Ausschnitt
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 53.2 cm x 51.4 cm
Gewicht	11.22 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Anzahl interner Einbauschächte	9
Produktmaterial	ABS-Kunststoff, Temperglas, SECC-Stahl
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / 1000 U/min ; Rückseite: 140 mm Lüfter x 2 / 1000 U/min ; Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ; Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ; 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	185 mm
Maximale Länge Videokarte	449 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, Luftstromkanäle, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, PSU-Abdeckung für Ausschnitt
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	7 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ; 14 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	9
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ; USB 2.0 ; 1 x Kopfhörer - mini-jack ; 1 x Mikrofon - mini-jack
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	24 cm
Tiefe	53.2 cm
Höhe	51.4 cm
Gewicht	11.22 kg