

## Produktdatenblatt

### ASRock DeskMini 310 - Mini-PC - keine CPU - 0 GB

Produktbeschreibung: ASRock DeskMini 310 - Barebone - Mini-PC  
- LGA1151 Socket - Intel H310 - GigE

Gruppe: Desktops & Server  
Hersteller: ASRock  
Hersteller Artikel Nr: 90BXG3701-A10GA0W

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASRock DeskMini 310 - Mini-PC - keine CPU - 0 GB
Typ	PC-Barebone - Mini-PC
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsocket	LGA1151 Socket
RAM	0 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Kein HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Grafik-Controller	Keine Grafiken
Netzwerk	GigE
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8 cm x 15.5 cm x 15.5 cm

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Typ	PC-Barebone
Formfaktor des Produktes	Mini-PC
<b>Prozessor / Chipsatz</b>	
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	LGA1151 Socket
Chipsatz	Intel H310
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	0 GB / 32 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 2 (frei)
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	Kein HDD

## Produktdatenblatt

Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	2
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Keine Grafiken
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Intel I219-V
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 ; 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280
Schnittstellen	1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ; 2 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 1 hinten) ; 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ; 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ; 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x VGA ; 1 x USB 2.0 ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8 cm
Tiefe	15.5 cm
Höhe	15.5 cm

