

Produktdatenblatt

Sharkoon Night Shark RGB - Midi Tower - erweitertes ATX / SSI EEB



Produktbeschreibung: Sharkoon Night Shark RGB - Midi Tower -
erweitertes ATX / SSI EEB - ohne Netzteil -
USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse
 Hersteller: Sharkoon
 Hersteller Artikel Nr: 4044951026258
 EAN: 4044951026258

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Sharkoon Night Shark RGB - Midi Tower - erweitertes ATX / SSI EEB
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Mikrofon 1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Systemgehäuse-Merkmale	Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, Innenanstrich, Seitenteil aus gehärtetem Glas, Staubfilter unten, für Wasserkühlung geeignet, Support für 240/280 mm Radiator vorne, RGB Lüfterregler, unterstützt 360-mm-Radiator in Unterseite, RGB-Lüfter
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 50.3 cm x 47.5 cm
Gewicht	8.44 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX / SSI EEB
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl interner Einbauschächte	8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Kühlsystem	Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / RGB-Lüfter Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / RGB-Lüfter Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 3
Max. Höhe des CPU-Kühlers	160 mm

Produktdatenblatt

Maximale Länge Videokarte	420 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, Innenanstrich, Seitenteil aus gehärtetem Glas, Staubfilter unten, für Wasserkühlung geeignet, Support für 240/280 mm Radiator vorne, RGB Lüfterregler, unterstützt 360-mm-Radiator in Unterseite, RGB-Lüfter
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Mikrofon 1 x Kopfhörer
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	21 cm
Tiefe	50.3 cm
Höhe	47.5 cm
Gewicht	8.44 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	27.6 cm
Transporttiefe	57.3 cm
Transporthöhe	54.5 cm
Transportgewicht	9.76 kg