


VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA

Artikelnummer	12.99.3200
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.3200
EAN (Einzelstück)	7611990157013



Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an!

- USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ C auf VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Schließen Sie Ihr Gerät mit USB-Anschluss Typ C an einen beliebigen VGA-Bildschirm oder Projektor/Beamer an.
- Mit diesem Adapter können Sie die Anzeige Ihres Geräts spiegeln oder erweitern.
- Kein externes Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: VGA-Buchse und USB Typ C-Stecker
- Maximale Auflösung: 1920 x 1080 @60Hz
- Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-VGA Adapter

Farbe	schwarz
Länge	0.1 m
Max. Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	27.6 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.04 kg