

NewStar FPMA-D1330DWHITE - Tischhalterung (einstellbarer Arm)

Produktbeschreibung: NewStar FPMA-D1330DWHITE -
Tischhalterung für 2 LCD-Displays
(einstellbarer Arm) - weiß - Bildschirmgröße:
25.4-69 cm (10"-27")

Gruppe: AV-Möbel
Hersteller: NewStar
Hersteller Artikel Nr: FPMA-D1330DWHITE
EAN: 8717371444471

Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D1330DWHITE, ist eine neig-, schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme. Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. NewStars neig- (15°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel, um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar FPMA-D1330DWHITE - Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Produkttyp	Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Neigung	-15 ° bis 15 °
Schwenken	180°
Anheben	40 cm
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe	25.4-69 cm (10"-27")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	18 kg
Farbe	Weiß
Packungsinhalt	Tischklemme, Ösenplatte

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Farbe	Weiß
Packungsinhalt	Tischklemme, Ösenplatte
Möbel für audiovisuelle Geräte	
Typ	Tischhalterung
Design	Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	25.4-69 cm (10"-27")
Neigung	-15 ° bis 15 °
Schwenken	180°
Anheben	40 cm
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht	18 kg
Funktionen	Drehturm, Schwenkeinstellung