


ATEN CS724KM 4-Port USB Boundless KM Switch

Artikelnummer	14.01.6971
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS724KM
EAN (Einzelstück)	4719264646232



Der CS724KM ist ein 4-Port USB KM Switch, mit dem Benutzer bis zu 4 Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern können. Zwei Switches können in Daisy-Chain werden, um die Steuerung von bis zu 8 Computern von einer einzigen Konsole aus zu ermöglichen.

Der CS724KM verfügt über verschiedene innovative Portauswahlverfahren. Der Benutzer kann zwischen den angeschlossenen Computern über Drucktasten an der Vorderseite, Tastatur-Hotkey, Mauszeiger, Mauseisrad und RS-232 Befehle wechseln. Die Mauszeiger-Methode verwendet die exklusive Boundless Switching Technologie von ATEN, die es dem Benutzer ermöglicht, zwischen mehreren Computern in erweiterten Multi-Monitor-Desktops zu wechseln, indem er den Mauszeiger einfach über eine beliebige Bildschirmgrenze in eine beliebige Richtung bewegt, um sofort den Zielcomputer auszuwählen und die volle Kontrolle zu übernehmen.

- Einzelne USB-Tastatur und Maus zur Steuerung von bis zu 4 Computern
- Daisy-Chain von zwei CS724KM zur Steuerung von bis zu 8 Computern mit einer einzigen Tastatur und Maus
- Boundless Switching – Bewegen Sie den Mauszeiger einfach über den Bildschirmrand und auf das entsprechende Display des Zielrechners, um die Tastatur-/Mausbedienung von einem Computer auf den nächsten umzuschalten.
- Boundless Switching Konfigurationsprogramm* – ein intuitives GUI-Tool, mit dem Benutzer Monitorlayouts anpassen können
- Portauswahl über Drucktasten an der Vorderseite, Tastatur-Hotkey, Mauszeiger, Mauseisrad und RS-232 Befehle
- Unabhängiges Umschalten von Tastatur/Maus, USB-Peripherie und Audio-Fokus über Hotkeys

- Unterstützt serielle RS-232 Befehle
- Unterstützt Windows Betriebssysteme
- Keine Software erforderlich
- Bus-Stromversorgung – kein externes Netzteil erforderlich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x 4-Port USB Boundless KM Switch, 4x LIN6-04U1-V1BG USB-Kabel (USB 2,0-A auf USB 2,0-B; 1,8 m/6 ft), 4x LIN5-0205-21CG Audiokabel (1,8 m/6 ft), 1x Benutzeranleitung
Anzahl PCs	4
Integrierter USB-Hub	ja
Anzahl Ports USB-Hub	2
Höhe	2.5 cm
Breite	8.06 cm
Tiefe	20 cm
Gewicht	0.5 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	70 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	1.074 kg