


# ATEN CS1182D 2-Port USB DVI Secure KVM Switch

<b>Artikelnummer</b>	14.01.7026
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CS1182D
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4719264646515



**Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1182D) entspricht dem von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifizierten Standard PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0).**

Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1182D) bietet Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten, während ein einziges Tastatur-, Maus-, Monitor-, Lautsprecherset und Common Access Card (CAC)-Lesegerät zwischen angeschlossenen Computern verschiedener Sicherheitsklassen gemeinsam genutzt wird. Die Konformität mit PSS PP v3.0 stellt sicher, dass die Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten maximale Datensicherheit beim Umschalten des Portfokus bieten und nicht autorisierte Datenflüsse oder Verluste zwischen verbundenen Quellen verhindern.

- Konform mit PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0) Sicherheitsanforderungen
- Permanente Gehäuse Einbrucherkennung – macht die ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches unbrauchbar, wenn physische Manipulationen festgestellt werden
- Konfigurierbare Gerätefilterung – der USB CAC Port kann so konfiguriert werden, dass er über die Admin-Anmeldefunktion oder eine Windows-basierte Anwendung Whitelist- bzw. Blacklist-Geräte zulässt bzw. ablehnt
- Überlegene Videoqualität – bis zu 4K (3840 x 2160 bei 30 Hz), 2560 x 1600 (DVI-Dual-Link), 1920 x 1200 (DVI-Single-Link) und 2048 x 1536 (DVI-A)

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares

Produkttyp	KVM-Switch, DVI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CS1182D 2-Port USB DVI Secure KVM Switch, 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel, 1x Benutzeranleitung
Anzahl PCs	2
Material (Gehäuse)	robustes Metallgehäuse
Gewicht	1.79 kg
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	560 mm
Paketgewicht	2.488 kg