

Dell - Festplatte - 900 GB - SAS

Produktbeschreibung: Dell - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5"

(6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS - 15000 rpm - für PowerEdge T330, T430 (3.5"), T630 (3.5"); PowerEdge

R230, R330, R430, R530, R730, R730xd

Gruppe: Festplatten
Hersteller: Dell

Hersteller Artikel Nr: 400-APFZ

EAN: 5397063828142,5711783920380

Marketing:

Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell.

| Hauptmerkmale | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Dell - Festplatte - 900 GB - SAS |
| Тур | Festplatte - Hot-Swap - erweitertes Format 512n |
| Kapazität | 900 GB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) |
| Schnittstelle | SAS |
| Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm |
| Merkmale | Erweitertes Format 512n |
| Entwickelt für | PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5"); |
| | PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 |
| | (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5") |

| Ausführliche Details | |
|----------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap |
| Kapazität | 900 GB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SAS |
| Merkmale | Erweitertes Format 512n |
| Leistung | |
| Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x SAS |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem |
| | Schaltfeld-Adapter) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 3,5-Zoll-Einschub-Adapter |
| Informationen zur Kompatibilität | |





| Entwickelt für | Dell PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5") |
|----------------|--|
| | Dell EMC PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 |
| | (3.5"), R530 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5") |