

Dell D3100 - Docking Station - 2 x HDMI, DP

Produktbeschreibung: Dell D3100 - Docking Station - USB - 2 x HDMI, DP - GigE - Europa - für Chromebook 11 31XX, 13 3380; Inspiron 15, 3780; Latitude 34XX, 35XX, 72XX; Vostro 5391

Gruppe: Anschlussenerweiterung
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 452-BBOT
 EAN: 0884116162247,5397063644230

Marketing:

Die Dell USB 3.0-Dockingstation verbindet Ihr Notebook über ein einziges Kabel mit bis zu drei zusätzlichen Monitoren, verschiedenen externen Geräten und dem Internet. So können Sie bequem die Funktionen Ihres tragbaren Computers erweitern und Ihre Desktop-Datenverarbeitungsumgebung individuell anpassen. Diese schlanke, kompakte Dockingstation steigert die Produktivität und erweitert die Entertainment-Möglichkeiten dank Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Unterstützung für Ultra HD-4K-Monitore. Sie bietet zudem drei USB 3.0- sowie zwei USB 2.0-Anschlüsse und stellt so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten wie externen Festplatten, Druckern und Scannern sicher. Darüber hinaus eignet sie sich hervorragend für Unternehmensumgebungen mit Wake-On-LAN und PXE-Boot (auf ausgewählten Plattformen).



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell D3100 - Docking Station - 2 x HDMI, DP
Produkttyp	Docking Station
Docking-Schnittstelle	USB
Videoschnittstellen	2 x HDMI, DP
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil
Entwickelt für	Chromebook 11 31XX, 13 3380; Inspiron 13 73XX, 14 5447, 15, 15 55XX, 15 7548, 17 57XX, 17 77XX, 3780, 55XX, 5759, 75XX; Latitude 13 3380, 13 7350, 31XX, 33XX, 34XX, 35XX, 5280, 5480, 5580, 72XX, 7414, E5270, E5450, E5470, E5550, E5570, E7250, E7270, E7450, E7470; Vostro 14 5480, 35XX, 5391, 5459

Ausführliche Details	
Allgemein	

Produktdatenblatt

Produkttyp	Docking Station
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-DVI-Adapter - extern 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 61 cm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Chromebook 11 3180, 11 3189, 13 3380 Dell Inspiron 13 7347, 13 7348, 14 3442, 14 5447, 15 3541, 15 3542, 15 3543, 15 5547, 15 5548, 15 7548, 15 Gaming 7567, 15R 5547, 17 5748, 17 5749, 17 7746, 17 7778 2-in-1, 3780, 5555, 5559, 5759, 7559, 7568, 7737 Dell Latitude 13 3380, 13 7350, 3150, 3180, 3189, 3330, 3340, 3450, 3460, 3470, 3480, 3550, 3560, 3570, 3580, 5280, 5480, 5580, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5450, E5470, E5550, E5570, E7250, E7270, E7450, E7470 Dell Precision Mobile Workstation M3800 Dell Vostro 14 5480, 3558, 3559, 5391, 5459