

Produktdatenblatt

WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL - Festplatte - 1 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Silber

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Western Digital
 Hersteller Artikel Nr: WDBC3C0010BSL-WESN
 EAN: 0718037863979

Marketing:

My Passport Ultra bietet die Leistung von USB 3.0 und hohe Kapazität in einem eleganten Design. Es verfügt über die automatische Backup-Software WD SmartWare Pro zur Sicherung Ihrer Daten auf das Laufwerk selbst oder in Ihrem Dropbox-Konto. Mit dem Passwortschutz und der Hardware-Verschlüsselung sind Ihre Daten sicher.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL - Festplatte - 1 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.0 - USB-C
Datenübertragungsrage	5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale	Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.6 mm x 110 mm x 12.8 mm
Gewicht	130 g
Lokalisierung	Weltweit (ausschließlich China, Japan)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.0

Produktdatenblatt

Merkmale	Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Breite	81.6 mm
Tiefe	110 mm
Höhe	12.8 mm
Gewicht	130 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Kennzeichnung	Directive 2002/95/EC
Farbe	Silber
Lokalisierung	Weltweit (ausschließlich China, Japan)
Verpackung	Retail
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%