

Produktdatenblatt

AORUS C300 GLASS - Midi Tower - ATX

Produktbeschreibung: AORUS C300 GLASS - Midi Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz - USB/Audio/HDMI

Gruppe: Systemgehäuse
 Hersteller: GIGABYTE
 Hersteller Artikel Nr: GB-AC300G

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AORUS C300 GLASS - Midi Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	1 x USB 3.1 Gen 2 1 x Kopfhörer 2 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, austauschbarer Staubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, Gigabyte RGB Fusion Ready
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.1 cm x 46.9 cm x 45.8 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	5
Produktmaterial	Kunststoff, Glas, Stahl
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers	170 mm
Maximale Länge Videokarte	400 mm
Maximallänge der Stromversorgung	180 mm

Produktdatenblatt

Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, austauschbarer Staubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, Gigabyte RGB Fusion Ready
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ; 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7 ; 2 x vertikal
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C ; 1 x Kopfhörer - mini-jack ; 2 x USB 3.0 ; 1 x HDMI ; 1 x Mikrofon - mini-jack
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	21.1 cm
Tiefe	46.9 cm
Höhe	45.8 cm