

AVM FRITZ!Powerline 1240E - WLAN Set - Bridge - 802.11b/g/n - an Wandsteckdose anschließbar

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Powerline 1240E - WLAN Set - Bridge - GigE, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)

Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
 Hersteller Artikel Nr: 20002745

Marketing:

Mit FRITZ!Powerline 1240E integrieren Sie Ihre netzwerkfähigen Geräte einfach über die Steckdose in Ihr Heimnetz. Mit rasantem Gigabit-LAN erreichen Sie Geschwindigkeiten bis zu 1.200 MBit/s - und müssen keine zusätzlichen Kabel verlegen. Dank integriertem Funknetz finden auch Geräte ohne Kabelverbindung Zugang zu Ihrem Netzwerk.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Powerline 1240E - WLAN Set - Bridge - 802.11b/g/n - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Bridge
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gehäusety	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Wi-Fi Protected Setup (WPS), integrierte Steckdose, integrierter Netzstecker
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.9 cm x 4.1 cm x 13.2 cm
Gewicht	140 g
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8, Windows 10

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Bridge
Gehäusety	An Wandsteckdose anschließbar
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Routing Protocol	IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Leistungsmerkmale	Wi-Fi Protected Setup (WPS), integrierte Steckdose, integrierter Netzstecker
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Statusanzeiger	Stromversorgung, WLAN, WPS
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 1 x HomePlug AV - Strom CEE 7/4 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1.8 m
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8, Windows 10
Maße und Gewicht	
Breite	5.9 cm
Tiefe	4.1 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	140 g