

AVM FRITZ!Powerline 1260E - WLAN Set - Bridge - 802.11a/b/g/n/ac - an Wandsteckdose anschließbar

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Powerline 1260E - WLAN Set - Bridge - GigE, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - an Wandsteckdose anschließbar



Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
 Hersteller Artikel Nr: 20002795

Marketing:

Verbinden Sie mit FRITZ!Powerline 1260E alle netzwerkfähigen Geräte im Heimnetz. Dabei haben Sie die volle Flexibilität, da sowohl Powerline über die Stromleitung als auch WLAN für den Datentransport mit Gigabit-Geschwindigkeit für Smartphone zur Verfügung stehen.



| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | AVM FRITZ!Powerline 1260E - WLAN Set - Bridge - 802.11a/b/g/n/ac - an Wandsteckdose anschließbar |
| Gerätetyp | Bridge |
| Gehäusetyp | An Wandsteckdose anschließbar |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Datenübertragungsrate | 1.2 Gbps |
| Routing Protocol | IGMP |
| Leistungsmerkmale | Wi-Fi Protected Setup (WPS), integrierter Netzstecker |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.7 cm x 3.2 cm x 13.2 cm |
| Gewicht | 200 g |
| Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8, Windows 10 |

| Ausführliche Details | |
|----------------------|-------------------------------|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Bridge |
| Gehäusetyp | An Wandsteckdose anschließbar |
| Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |

Produktdatenblatt

| | |
|---------------------------------------|---|
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Datenübertragungsrate | 1.2 Gbps |
| Routing Protocol | IGMP |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit AES |
| WLAN AC Bewertung | AC1200 |
| Leistungsmerkmale | Wi-Fi Protected Setup (WPS), integrierter Netzstecker |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901 |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, WLAN, WPS |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x HomePlug AV 2.0 - Strom CEE 7/4 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | FRITZ!Powerline 1220E |
| Enthaltene Kabel | 2 x Netzwirkabel - 1.8 m |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8, Windows 10 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 6.7 cm |
| Tiefe | 3.2 cm |
| Höhe | 13.2 cm |
| Gewicht | 200 g |