

LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 - Festplatten-Array



Produktbeschreibung: LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 - Festplatten-Array - 16 TB - 2 Schächte (SATA-600) - HDD 8 TB x 2 - USB 3.1, Thunderbolt 3 (extern)

Gruppe: Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
 Hersteller: LaCie
 Hersteller Artikel Nr: STGB16000400
 EAN: 0763649119044,3660619401895

Marketing:

Wenn Sie gerne unkonventionell denken, dann sollte auch Ihr Speichermedium darauf vorbereitet sein. Die LaCie 2big Dock bietet hohe Speicherkapazität, blitzschnelle Geschwindigkeiten und Festplatten der Enterprise-Klasse - doch das ist noch lange nicht alles. Anschluss um Anschluss und Steckplatz um Steckplatz hat LaCie eine leistungsfähige Docking-Station entwickelt, die mit zahlreichen Vorteilen aufwartet, die moderne Laptops heute nicht mehr bieten können.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 - Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Array-Gesamtkapazität	16 TB
Schnittstelle	USB 3.1, Thunderbolt 3
Anzahl installierter	2 (installiert) / 2 (Max)
Peripheriegeräte/Module	
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Lokalisierung	Weltweit
Integrierte Peripheriegeräte	SD-Kartenleser
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s) - RAID 0, 1, JBOD
Festplatte	2 x 8 TB HDD SATA 6Gb/s RAID 0 - werkseitig konfiguriert, HFS+-formatiert, Enterprise
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 8 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.8 cm x 9.33 cm x 21.7 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatten-Array
Lokalisierung	Weltweit
Gehäuse	
Integrierte Peripheriegeräte	SD-Kartenleser

Produktdatenblatt

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	2
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	2
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Massenspeicher	
Array-Gesamtkapazität	16 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	USB 3.1, Thunderbolt 3
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte	
Typ	HDD
Kapazität	2 x 8 TB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	RAID 0 - werkseitig konfiguriert, HFS+-formatiert, Enterprise
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash Card
Schnittstellen	2 x Thunderbolt 3 1 x DisplayPort 1 x USB 3.1 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 8 oder höher
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Aluminiumgehäuse, integrierter Lüfter
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Software inbegriffen	Genie Backup Manager Pro, Intego Backup Manager Pro, LaCie RAID Manager
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.8 cm
Tiefe	9.33 cm
Höhe	21.7 cm
Gewicht	2.9 kg