

## WD Red Pro NAS Hard Drive WD121KFBX - Festplatte - 12 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung:	WD Red Pro NAS Hard Drive WD121KFBX - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Gruppe:	Festplatten
Hersteller:	Western Digital
Hersteller Artikel Nr:	WD121KFBX
EAN:	0718037866246

### Marketing:

Helfen Sie Ihren Kunden bei der Auswahl des richtigen Laufwerks für den Schutz wertvoller Daten auf ihrem NAS-System. WD Red bietet Integratoren eine Festplatte, die speziell für kleine NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten konzipiert wurde; WD Red Pro eignet sich für NAS-Systeme mit 8-16 Laufwerkschächten. Ihre Kunden profitieren von WD RED, welches ausgiebig auf Zuverlässigkeit und Kompatibilität getestet wurde.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD Red Pro NAS Hard Drive WD121KFBX - Festplatte - 12 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern - Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)
Kapazität	12 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	12 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, NASware-Technologie, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7)

## Produktdatenblatt

---

<b>Leistung</b>	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
<b>Zuverlässigkeit</b>	
Dauerbetrieb 24/7	Ja
<b>Erweiterung und Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	RoHS 2011/65/EU