

AVM FRITZ!Powerline 1220E - Set - Bridge - an Wandsteckdose anschließbar

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Powerline 1220E - Set - Bridge - GigE, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)



Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
 Hersteller Artikel Nr: 20002737
 EAN: 4023125027376

Marketing:

FRITZ!Powerline 1220E integriert eine Steckdose, so dass Ihnen keine Anschlussmöglichkeit verloren geht. Dank der zwei Gigabit-Netzwerkanschlüsse schicken Sie Ihre Daten blitzschnell und sicher durch das Heimnetz. So können Sie auch Drucker und Spielekonsole ins Netzwerk einbinden. Der schlanke weiße FRITZ!Powerline 1240E baut zusätzlich zu seinem Gigabit-Anschluss auch ein eigenes WLAN-Funknetz auf.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Powerline 1220E - Set - Bridge - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Bridge
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	128-Bit Codierung, IPv6-Unterstützung, integrierte Steckdose, integrierter Netzstecker
Produktzertifizierungen	HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.9 cm x 4.1 cm x 13.2 cm
Gewicht	220 g
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8, Windows 10

Ausführliche Details	
Allgemein	
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	Bridge

Produktdatenblatt

Gehäusotyp	An Wandsteckdose anschließbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Routing Protocol	IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
Leistungsmerkmale	128-Bit Codierung, IPv6-Unterstützung, integrierte Steckdose, integrierter Netzstecker
Produktzertifizierungen	HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Powerline
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ; LAN: 1 x HomePlug AV 2.0
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1.8 m
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8, Windows 10
Maße und Gewicht	
Breite	5.9 cm
Tiefe	4.1 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	220 g