

# Produktdatenblatt

## Transcend StoreJet 25M3C - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1

Produktbeschreibung: Transcend StoreJet 25M3C - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - Iron Gray

Gruppe: Festplatten  
 Hersteller: Transcend  
 Hersteller Artikel Nr: TS2TSJ25M3C  
 EAN: 0760557843658

### Marketing:

Die robuste externe Festplatte StoreJet 25M3C von Transcend kombiniert höchste Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle sowie einem USB Typ-C Anschluss und ermöglicht neben ultraschneller Datenübertragung einen starken Schutz vor Sturzschäden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Transcend StoreJet 25M3C - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - Shock Protection System (SPS), Bus mit USB-Anschluss, robust, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Kapazität	2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
Datenübertragungsrage	5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Merkmale	Shock Protection System (SPS), Bus mit USB-Anschluss, robust, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Iron Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.08 cm x 12.95 cm x 1.61 cm
Gewicht	189 g

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)

## Produktdatenblatt

Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
Interne Laufwerkschnittstelle	Serial ATA
Merkmale	Shock Protection System (SPS), Bus mit USB-Anschluss, robust, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Breite	8.08 cm
Tiefe	12.95 cm
Höhe	1.61 cm
Gewicht	189 g
<b>Leistung</b>	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
<b>Erweiterung und Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 1 - 24-poliger USB-C
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgung	USB-Bus
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Gummimanschette
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - extern   1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung	BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Farbe	Iron Gray
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C