

## Produktdatenblatt

### CORSAIR LL Series LL120 RGB Dual Light Loop Gehäuselüfter

Produktbeschreibung: CORSAIR LL Series LL120 RGB Dual Light Loop - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett - 12 cm (Packung mit 3)

Gruppe: Systemzubehör  
 Hersteller: CORSAIR  
 Hersteller Artikel Nr: CO-9050072-WW  
 EAN: 0843591032438

#### Marketing:

Der CORSAIR LL120 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR LL Series LL120 RGB Dual Light Loop Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt	Montageschrauben für Gehäuselüfter, Corsair Link Lighting Node PRO, RGB Beleuchtungsanlage
Farbe	Weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	600-1.500 U/min
Luftstrom	73.5 m³/h (43,25 CFM)
Geräuschpegel	24.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Merkmale	PWM-Steuerung, RGB LED x16
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm 2.5 cm
Länge	12 cm
Gewicht	490 g
Funktionen	Corsair Link



Ausführliche Details	
Allgemein	
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Montageschrauben für Gehäuselüfter, Corsair Link Lighting Node PRO, RGB Beleuchtungsanlage

## Produktdatenblatt

Breite	12 cm
Höhe	2.5 cm
Länge	12 cm
Gewicht	490 g
Farbe	Weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett
<b>Sicherheitskabelschloss</b>	
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	600-1.500 U/min
Luftstrom	73.5 m³/h (43,25 CFM)
Luftdruck	1.61 mm
Geräuschpegel	24.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Betriebsspannung	7 - 13.2 V
Merkmale	PWM-Steuerung, RGB LED x16
<b>Verschiedenes</b>	
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Corsair Link

