

Produktdatenblatt

WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL - Festplatte - 2 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Silber

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Western Digital
 Hersteller Artikel Nr: WDBC3C0020BSL-WESN
 EAN: 0718037863993

Marketing:

Die Festplatte My Passport Ultra ist ein bewährter mobiler Speicher im ansprechenden metallisch-matten Design. Mit jeder Menge Speicherplatz für all Ihre wertvollen Inhalte sorgen die Software WD Backup und der Passwortschutz dafür, dass Ihre Erinnerungen immer sicher aufgehoben sind. Sehr anwenderfreundlich: einfach anschließen und mit dem Speichern und Sichern loslegen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL - Festplatte - 2 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.0 - USB-C
Datenübertragungsrage	5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale	Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Stromversorgung	USB-Bus
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.6 mm x 110 mm x 12.8 mm
Gewicht	130 g
Lokalisierung	Weltweit (ausschließlich China, Japan)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität	2 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES

Produktdatenblatt

Schnittstelle	USB 3.0
Merkmale	Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Breite	81.6 mm
Tiefe	110 mm
Höhe	12.8 mm
Gewicht	130 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Kennzeichnung	Directive 2002/95/EC
Farbe	Silber
Lokalisierung	Weltweit (ausschließlich China, Japan)
Verpackung	Retail
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%