

NewStar TV/Monitor Ceiling Mount FPMA-C100SILVER - Deckenhalterung

Produktbeschreibung: NewStar TV/Monitor Ceiling Mount
FPMA-C100SILVER - Deckenhalterung für
LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße:
25.4-76.2 cm (10"-30")

Gruppe: AV-Möbel
Hersteller: NewStar
Hersteller Artikel Nr: FPMA-C100SILVER
EAN: 8717371442347

Marketing:

Das NewStar Modell FPMA-C100SILVER ist ein dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung ist keine Option ist. NewStar's neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten vom Flachbildschirm zu profitieren. Der Support ist einfach höhenverstellbar von 79 bis 129 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Spalte, damit ist es schön und ordentlich. NewStar FPMA-C100SILVER verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 12 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x100mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar TV/Monitor Ceiling Mount FPMA-C100SILVER - Deckenhalterung
Produkttyp	Deckenhalterung
Einstellbare Höhe	79-129 cm
Neigung	180°
Schwenken	180°
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht	12 kg
Farbe	Silber

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Einstellbare Höhe	79-129 cm
Farbe	Silber
Möbel für audiovisuelle Geräte	
Typ	Deckenhalterung
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 100 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung	180°
Schwenken	180°
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe
Max. Ladegewicht	12 kg
Funktionen	Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung