

Produktdatenblatt

Dell - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung: Dell - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PowerEdge C6420, R340, R440, R640, R6415, R740, R740xd, R7415, R7425, R840, R940 (2.5")



Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 400-ATJZ
 EAN: 0884116288138,5397184042076,57111783920632

Marketing:

Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell Systems mit der 2 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 2 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer Serial ATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s.

| Hauptmerkmale | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Dell - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s |
| Typ | Festplatte - Hot-Swap - erweitertes Format 512n |
| Kapazität | 2 TB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
| Merkmale | Erweitertes Format 512n |
| Entwickelt für | PowerEdge C6420 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5") |

| Ausführliche Details | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap |
| Kapazität | 2 TB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Merkmale | Erweitertes Format 512n |
| Leistung | |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
| Erweiterung und Konnektivität | |

Produktdatenblatt

| | |
|---|--|
| Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
| Informationen zur Kompatibilität | |
| Entwickelt für | Dell EMC PowerEdge C6420 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R840 (2.5"), R940 (2.5") |