

Produktdatenblatt

Fractal Design Define Series S2 Vision RGB - Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung:	Fractal Design Define Series S2 Vision RGB - Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil (ATX) - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Fractal Design
Hersteller Artikel Nr:	FD-CA-DEF-S2V-RGB-BKO-TGD
EAN:	7340172701750

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fractal Design Define Series S2 Vision RGB - Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
E/A-Anschlüsse	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon 1 x USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX, ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt 120-/240-mm-Radiator in der Unterseite, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, Glas-Seitenelemente, supports 120/240/360 mm radiators in front
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.3 cm x 54.3 cm x 46.5 cm
Gewicht	12.1 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX, ITX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	5
Kühlsystem	Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / RGB-Lüfter Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / RGB-Lüfter

Produktdatenblatt

Max. Höhe des CPU-Kühlers	185 mm
Maximale Länge Videokarte	440 mm
Maximallänge der Stromversorgung	300 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt 120-/240-mm-Radiator in der Unterseite, unterstützt oberen 120-/240-/360-mm-Radiator, Glas-Seitenelemente, supports 120/240/360 mm radiators in front
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 x vertikal 7
Schnittstellen	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack 1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Zubehörschublade, top radiator/fan bracket, Adjust R1 RGB controller
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	23.3 cm
Tiefe	54.3 cm
Höhe	46.5 cm
Gewicht	12.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	32.5 cm
Transporttiefe	53.5 cm
Transporthöhe	65 cm
Transportgewicht	14.8 kg