

### Safescan 2665-S - Banknotenzähler

Produktbeschreibung: Safescan 2665-S - Banknotenzähler -  
 Fälschungserkennung - automatisch - EUR,  
 GBP, CHF, USD, PLN, SEK, NOK, DKK,  
 HUF, CZK - weiß

Gruppe: Registrierkassen  
 Hersteller: Safescan  
 Hersteller Artikel Nr: 112-0509  
 EAN: 8717496334640

#### Marketing:

Spart Zeit und eliminiert das Fehlerrisiko komplett. Der große Aufnahmetrichter des Safescan 2665-S kann bis zu 500 Banknoten aufnehmen und drei anpassbare Geschwindigkeiten bieten Ihnen ein Maximum an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Effizienz - mit bis zu 1.500 Scheinen pro Minute. Wie alle anderen Geldzählmaschinen von Safescan auch, zählt der 2665-S schnell und zuverlässig sortierte Banknoten jeder Währung sowie Ihre eigenen Gutscheine. Außerdem können auch unsortierte EUR, CHF, PLN, SEK, NOK und DKK-Banknoten gezählt werden. Geben Sie einfach Ihren Stapel unsortierter Scheine in den Aufnahmetrichter und drücken Sie auf Start. Der 2665-S erfasst dann automatisch die Anzahl und den gezählten Wert pro Nennwert. Die Einlage oben des Safescan 2665-S erlaubt einen kontinuierlichen Einzug von Banknoten während des Betriebes - ideal zum Einsatz unter Bedingungen, wo Zeit und Genauigkeit von höchster Wichtigkeit sind. Lassen Sie sich vom 2665-S bei der Optimierung Ihres Geldzählprozesses helfen. Drücken Sie einfach nur auf die "ADD" Taste und der 2665-S protokolliert automatisch die Gesamtanzahl an Banknoten über mehrere Zähldurchgänge hinweg. Drücken Sie die "BATCH" Taste und geben Sie die gewünschte Anzahl an Scheinen ein - der 2665-S pausiert daraufhin immer dann automatisch, wenn diese Anzahl an Banknoten gezählt wurde. Es gibt keinen schnelleren Weg zur Vorbereitung Ihrer Bankeinzahlungen und Kassenladen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Safescan 2665-S - Banknotenzähler
Produkttyp	Banknotenzähler
Fälschungserkennung	Ja - automatisch
Verifiziert	UV, Infrarot, magnetisch, Metall, Größe, Stärke, Magnetfarbe
Währung	Euro, Britisches Pfund, Schweizer Franken, US-Dollar, Polnischer Zloty, Schwedische Krone, Norwegische Krone, Dänische Krone, Ungarischer Forint, Tschechische Krone
Bediener-Display	LCD

## Produktdatenblatt

Farbe	Weiß
Merkmale	SD-Kartensteckplatz, programmierbar, Bündelfunktion, Additionsfunktion, Blattzählmodus, automatischer Startmodus, manueller Startmodus, einstellbare Zählgeschwindigkeit



### Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Banknotenzähler
Währung	Euro, Britisches Pfund, Schweizer Franken, US-Dollar, Polnischer Zloty, Schwedische Krone, Norwegische Krone, Dänische Krone, Ungarischer Forint, Tschechische Krone
Merkmale	SD-Kartensteckplatz, programmierbar, Bündelfunktion, Additionsfunktion, Blattzählmodus, automatischer Startmodus, manueller Startmodus, einstellbare Zählgeschwindigkeit
Geldzähler	
Fälschungserkennung	Ja
Geschwindigkeit	1500 Banknoten pro Minute
Eingangskapazität	500 Geldscheine
Fälschungsdetektor	
Automatische Erkennung	Ja
Verifiziert	UV, Infrarot, magnetisch, Metall, Größe, Stärke, Magnetfarbe
Bediener-Display	
Technologie	LCD
Stromversorgungsgerät	
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Verschiedenes	
Schnittstellen	USB
Farbe	Weiß
Mitgeliefertes Zubehör	Reinigungsset, Staubschutz
Abmessungen und Gewicht	26.2 cm x 26.4 cm x 24.8 cm x 6.5 kg
Garantie	3 Jahre

