

Produktdatenblatt

Dell - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung: Dell - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Upgrade - für Inspiron 3195 2-in-1, 3493, 3785, 5481 2-in-1; OptiPlex 5260, 7460, 7760; XPS 15 7590

Gruppe: RAM
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: AA075845
 EAN: 5397184090541

Marketing:

Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, ungepuffert
Spannung	1.2 V
Äquivalente Teilenummer	DELL AA075845, DELL SNPCRJ6C/16G
OEM-Hersteller	
Preistyp	Upgrade
Entwickelt für	G3 3579, 3779; G5 15 5587; G7 15 7588; Inspiron 3195 2-in-1, 3493, 3785, 5477, 5481 2-in-1; OptiPlex 3060, 5060, 5260 All In One, 7060, 7460 All In One, 7760 All In One; Precision Mobile Workstation 7530, 7730; XPS 15 7590

Ausführliche Details	
Allgemein	
Kapazität	16 GB
Erweiterungstyp	Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer	DELL AA075845, DELL SNPCRJ6C/16G
OEM-Hersteller	
Speicher	
Typ	DRAM

Produktdatenblatt

Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation	X8
Spannung	1.2 V
Verschiedenes	
Preistyp	Upgrade
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell G3 3579, 3779 Dell G5 15 5587 Dell G7 15 7588 Dell Inspiron 3195 2-in-1, 3493, 3785, 5477, 5481 2-in-1 Dell OptiPlex 3060, 5060, 5260 All In One, 7060, 7460 All In One, 7760 All In One Dell Precision Mobile Workstation 7530, 7730 Dell XPS 15 7590