

Produktdatenblatt

Jabra SPEAK 510+ UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung

Produktbeschreibung: Jabra SPEAK 510+ UC -
USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung -
Bluetooth - kabellos - USB

Gruppe: Headsets & Mikrofone
Hersteller: Jabra
Hersteller Artikel Nr: 7510-409
EAN: 5706991016307

Marketing:

Das Speak 510 ist eine benutzerfreundliche, persönliche Freisprechlösung für Konferenzgespräche mit USB- und Bluetooth -Konnektivität für effiziente und produktive Telefonkonferenzen jederzeit und überall. Dank optionalem USB-Adapter Jabra Link 370* genießen Sie bis zu 30 Meter Bewegungsfreiheit. Reiseetui im Lieferumfang enthalten.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Jabra SPEAK 510+ UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung
Produkttyp	USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität	Windows
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten
Anschlussstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 3.0
Soundmodus	Mono
Soundeffekte	Crystal Clear
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 250 - 14000 Hz
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Bedienungselement	Stummtaste, Lautstärkereger, Annehmen/Beenden
Intelligenter Assistent	Siri, Cortana, Google Assistant

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - USB
Kompatibilität	Windows
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten
Breite	12 cm
Tiefe	12 cm

Produktdatenblatt

Höhe	3.3 cm
Gewicht	195 g
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand	30 m
Kopfhörer	
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 3.0
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus	Mono
Soundeffekte	Crystal Clear
Frequenzgang	250 - 14000 Hz
Membran	50 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte	2
Besonderheiten	Sprachführung
Mikrofon	
Formfaktor	Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	150 - 6500 Hz
Audioeingang - Daten	Ungerichtet - 150 - 6500 Hz
Fernbedienung	
Steuerung	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Verbindungen	
Anschlussstyp	USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Kabel	
Kabellänge	90 cm
Internet der Dinge (IoT)	
Intelligenter Assistent kompatibel	Siri, Cortana, Google Assistant
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 90 cm
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Jabra Link 370 USB Adapter
Kennzeichnung	Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM
Stromversorgung	
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	15 Stunden
Ladezeit	2 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	13.25 cm
Transporttiefe	14.3 cm
Transporthöhe	4.55 cm

