

## Produktdatenblatt

### Intellinet - Premium - Schrank - 26U

Produktbeschreibung: Intellinet - Premium - Schrank -  
Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 -  
26U - 48.3 cm (19")

Gruppe: Systemzubehör  
Hersteller: IC Intracom  
Hersteller Artikel Nr: 715546  
EAN: 0766623715546

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Intellinet - Premium - Schrank - 26U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Packungsinhalt	Perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Montageschienen, Seitenelement, Rückwand, 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, Kabeleingang
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	26U
Produktmaterial	Aluminium, verzinktes Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 100 cm x 132.2 cm
Gewicht	75.5 kg
Funktionen	Abnehmbare Seitenteile, Mehrfachverriegelung, perforierte Tür (67 %)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Produktmaterial	Aluminium, verzinktes Metall
Packungsinhalt	Perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Montageschienen, Seitenelement, Rückwand, 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, Kabeleingang
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	26U
Breite	60 cm

## Produktdatenblatt

---

Tiefe	100 cm
Höhe	132.2 cm
Gewicht	75.5 kg
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Oberfläche	Pulverbeschichtung

### Verschiedenes

Gewichtsbeschränkung	2000 kg
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Abnehmbare Seitenteile, Mehrfachverriegelung, perforierte Tür (67 %)
Kennzeichnung	UL, RoHS